



Smerigliatrice doppia DS con aspirazione, 400 V, Modello: DS15/300A



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	077514 DS15/300A
GTIN	2050001674135
Classe articolo	03S

Descrizione

Esecuzione:

Smerigliatrice doppia con aspirazione integrata nel supporto.

La polvere viene separata in modo efficace mediante un filtro ad acqua e un prefiltro e un post-filtro in plastica inseriti a valle. **Fornitura senza mole abrasive.**

Nota:

Per mole abrasive adatte vedi a partire da n. art. 596100.

Potenza assorbita: 1100 W

Numero massimo giri: 1450 min⁻¹

Ø Mola abrasiva D: 300 mm

Larghezza mola abrasiva T: 40 mm

Ø Foro mola abrasiva H: 76 mm

Portata aspirazione: 10 m³/min

Descrizione tecnica

Numero massimo giri	1450 min ⁻¹
Denominazione originale prodotto	DS15/300A

Potenza assorbita	1100 W
Peso	160 kg
Portata aspirazione	10 m ³ /min
Larghezza mola abrasiva T	40 mm
Ø Foro mola abrasiva H	76 mm
Ø Mola abrasiva D	300 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Rettificatrice doppia

Accessori

Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello EK60	596610 EK60
Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello SC80	596610 SC80
Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello NK60	596610 NK60
Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello NK24	596610 NK24