

**Comparatore di sicurezza, Intervallo di misurazione / Ø Cassa: 0,08/58mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	432405 0,08/58
-----------------	----------------

GTIN	4031452101683
------	---------------

Classe articolo	46C
-----------------	-----

Descrizione**Esecuzione:**

Dimensioni secondo DIN EN ISO 463, ed. giugno 2006. Comparatori di precisione con protezione antiurto, comparatori di sicurezza, con protezione antiurto e corsa libera aggiuntiva. Struttura molto leggera e robusta, con protezione antipolvere. Gambo d'attacco di Ø 8 mm h6. Elevata precisione grazie alla trasmissione a leva combinata con ruota dentata.

Descrizione tecnica

Corsa libera	4,5 mm
Ø Alloggiamento	58 mm
Intervallo di misurazione	0,08 mm
Forza di misura	1,3 - 1,8 N
Taratura	C2
Risoluzione	0,001 mm
Norma	Norma interna

Scostamento di misura MPE (campo di misura)	2 µm
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Comparatore

Servizi

Rapporto di taraturaComparatori analogici 0,001 Range di misura max. 5 mm	023020 5
---	----------