

**Garant****Comparatore antiurto, Intervallo di misurazione / Ø Cassa: 10/58mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	432110 10/58
GTIN	4045197154064
Classe articolo	41C

**Descrizione****Esecuzione:**

Dimensioni secondo DIN EN ISO 463, ed. giugno 2006. Comparatori di precisione **antiurto**.

Codolo di serraggio di Ø 8 mm h6, temprato e rettificato. Quadrante orientabile. Lunetta con 2 indici di tolleranza regolabili. Lancetta centrale per lettura 1/100 mm, lancetta piccola per lettura 1 mm.

**Con meccanismo di protezione con ruotismo.** Con lunetta e fondo in metallo.

Gli urti non vengono trasmessi direttamente al meccanismo di misura. Particolarmente robusto e resistente.

**Esecuzione Testo pubblicitario:**

**Comparatori di precisione** antiurto. Codolo di serraggio di Ø 8 mm h6, temprato e rettificato.

Quadrante orientabile. Lunetta con 2 tacche di tolleranza regolabili. Lancetta centrale per lettura 1/100 mm, lancetta piccola per lettura 1 mm.

**Accessori speciali:**

Tastatore speciale n. art. 434900; 434910; 434915.

**Descrizione tecnica**

Forza di misura	0,7 - 1,5 N
-----------------	-------------

Risoluzione	0,01 mm
Taratura	C1
Risoluzione	1 mm
Intervallo di misurazione	10 mm
Ø Alloggiamento	58 mm
Norma	DIN 878
Scostamento di misura MPE (campo di misura)	15 µm
Quadrante orientabile	sì
Tacche di tolleranza regolabili	sì
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Comparatore

## Servizi

Certificato DAkkS Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 12,5 mm	023010 12,5
Rapporto di taratura Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 10 mm	023000 10

## Accessori

Tastatore in acciaio Modello 28	434900 28
Tastatore in acciaio Modello 14/40	434900 14/40
Tastatore in acciaio Modello 24	434900 24
Tastatore in acciaio Modello 2	434900 2
Tastatore in acciaio Modello 11	434900 11
Tastatore in acciaio Modello 12	434900 12
Tastatore in acciaio Modello 14/20	434900 14/20
Tastatore in acciaio Modello 18/1	434900 18/1
Tastatore in acciaio Modello 13	434900 13

Prolunga per sonde Lunghezza L 20 mm	434920 20
Tastatore in acciaio Modello 11/15	434900 11/15
Tastatore in metallo duro Modello 18/3	434910 18/3
Tastatore in metallo duro Modello 2	434910 2
Tastatore in acciaio Modello 18/3	434900 18/3
Tastatore in acciaio Modello 18/5	434900 18/5
Prolunga per sonde Lunghezza L 30 mm	434920 30
Prolunga per sonde Lunghezza L 60 mm	434920 60
Tastatore in acciaio Modello 17	434900 17
Tastatore in acciaio Modello 14	434900 14
Tastatore in acciaio Modello 18/4	434900 18/4
Supporto piegato per comparatori45° Lunghezza dello stelo 25 mm	434917 25
Tastatore in metallo duro Modello 18/1	434910 18/1
Prolunga per sonde Lunghezza L 70 mm	434920 70
Tastatore in metallo duro Modello 18/2	434910 18/2
Supporto piegato per comparatori60° Lunghezza dello stelo 50 mm	434918 50
Tastatore in acciaio Modello 18/6	434900 18/6
Tastatore in acciaio Modello 14/15	434900 14/15
Tastatore in acciaio Modello 10	434900 10
Tastatore in acciaio Modello 20	434900 20
Tastatore in metallo duro Modello 11	434910 11
Tastatore in metallo duro Modello 18/6	434910 18/6
Tastatore in metallo duro Modello 18/5	434910 18/5
Tastatore in acciaio Modello 11/20	434900 11/20
Vetro per comparatore Modello 58	432010 58
Tastatore in metallo duro Modello 10	434910 10
Prolunga per sonde Lunghezza L 80 mm	434920 80
Prolunga per sonde Lunghezza L 10 mm	434920 10

Tastatore in acciaio Modello 16	434900 16
Tastatore in acciaio Modello 30/10	434900 30/10
Tastatore in acciaio Modello 39	434900 39
Tastatore in acciaio Modello 15	434900 15
Prolunga per sonde Lunghezza L 90 mm	434920 90
Tastatore in acciaio Modello 29/10	434900 29/10
Prolunga per sonde Lunghezza L 50 mm	434920 50
Supporto piegato per comparatori45° Lunghezza dello stelo 50 mm	434917 50
Tastatore in metallo duro Modello 16	434910 16
Prolunga per sonde Lunghezza L 15 mm	434920 15
Tastatore in acciaio Modello 11/35	434900 11/35
Tastatore in acciaio Modello 14/30	434900 14/30
Tastatore in acciaio Modello 11/25	434900 11/25
Tastatore in rubino Modello 2	434915 2
Tastatore in metallo duro Modello 14	434910 14
Tastatore in acciaio Modello 18/2	434900 18/2
Tastatore Schwenk	434912
Prolunga per sonde Lunghezza L 100 mm	434920 100
Tastatore in metallo duro Modello 17	434910 17
Tastatore in acciaio Modello 29/20	434900 29/20
Lunetta per comparatore Modello 58	432020 58
Supporto piegato per comparatori60° Lunghezza dello stelo 25 mm	434918 25
Tastatore in metallo duro Modello 18/4	434910 18/4
Tastatore in acciaio Modello 11/30	434900 11/30
Prolunga per sonde Lunghezza L 40 mm	434920 40