



Calibro a corsoio con becchi di misura ultra lunghi, Intervallo di misurazione: 1000mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	415188 1000
GTIN	4045197479877
Classe articolo	41Z

Descrizione

Esecuzione:

Nonio in esecuzione cromata opaca antiriflesso. Superfici di contatto temprate e rettificate.

Lunghi becchi per la misurazione di pezzi di grandi dimensioni e dei relativi \emptyset . Regolazione micrometrica. Estremità dei becchi di misura ribassate e arrotondate per la misurazione di interni.

Becchi di misura molto lunghi, calibro privo di regolazione micrometrica.

Descrizione tecnica

Risoluzione	0,05 mm
Esecuzione becco di misura	Becchi di misura extralunghi
\emptyset Misura aggiuntiva interna	20 mm
Lunghezza dei becchi	300 mm
Taratura	A1
Esecuzione superficie di contatto	temprate
Esecuzione elementi di lettura	cromata opaca
Peso	3,9 kg

Intervallo di misurazione	0 - 1000 mm
Risoluzione	1/20 mm
Limite di errore	0,2 mm
Imballaggio	Custodia rigida
Norma	Norma interna
Metrologia	analogico
Materiale	Acciaio inossidabile, INOX
Tutti i componenti	temperate
Tipo di prodotto	Calibro a corsoio da officina

Servizi

Certificato DAkkSCalibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 1000 mm	021010 1000
Rapporto di taraturaCalibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 1000 mm	021000 1000