



## Comparatori di precisione antiurto, Intervallo di misurazione / Ø Cassa: 1/40mm



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 433400 1/40   |
| GTIN            | 4031452100495 |
| Classe articolo | 46C           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

Robusta cassa in ottone, esecuzione cromata opaca; vetro del quadrante infrangibile.

Codolo di serraggio di Ø 8 mm h6, temprato e rettificato.

Esecuzione di alta precisione.

Gli elementi più importanti del meccanismo di misura sono **montati su cuscinetti in pietre dure**.

Lancetta centrale **per lettura 1/1000 mm**.

Quadrante con lunetta orientabile per far coincidere la lancetta con il trattino della divisione del quadrante.

Forza di misura pressoché costante per tutto il campo di misura.

**Antiurto di grande qualità per una durata particolarmente lunga.**

Dimensioni secondo DIN EN ISO 463, ed. giugno 2006.

#### Accessori speciali:

Tastatore speciale n. art. 434900; 434910; 434915.

### Descrizione tecnica

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Forza di misura                             | 1 - 1,5 N       |
| Intervallo di misurazione                   | 1 mm            |
| Ø Alloggiamento                             | 40 mm           |
| Risoluzione                                 | 0,2 mm          |
| Taratura                                    | C2              |
| Risoluzione                                 | 0,001 mm        |
| Norma                                       | Norma interna   |
| Scostamento di misura MPE (campo di misura) | 5 µm            |
| Metrologia                                  | analogico       |
| Imballaggio                                 | Custodia rigida |
| Tipo di prodotto                            | Comparatore     |

## Servizi

|                                                                                                    |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Certificato DAkkS Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 12,5 mm | 023010 12,5 |
| Rapporto di taratura Comparatori analogici 0,001 Range di misura max. 5 mm                         | 023020 5    |

## Accessori

|                                                            |              |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| Parete dorsale magnetica per comparatori Per Ø Corpo 40 mm | 434835 40    |
| Prolunga per sonde Lunghezza L 10 mm                       | 434920 10    |
| Tastatore in acciaio Modello 15                            | 434900 15    |
| Tastatore in acciaio Modello 14/20                         | 434900 14/20 |
| Tastatore in metallo duro Modello 18/3                     | 434910 18/3  |
| Tastatore in metallo duro Modello 18/4                     | 434910 18/4  |
| Tastatore in acciaio Modello 18/4                          | 434900 18/4  |
| Tastatore in acciaio Modello 10                            | 434900 10    |
| Prolunga per sonde Lunghezza L 40 mm                       | 434920 40    |
| Prolunga per sonde Lunghezza L 70 mm                       | 434920 70    |

|                                                                  |              |
|------------------------------------------------------------------|--------------|
| Tastatore in acciaio Modello 29/10                               | 434900 29/10 |
| Tastatore in metallo duro Modello 2                              | 434910 2     |
| Supporto piegato per comparatori 60° Lunghezza dello stelo 50 mm | 434918 50    |
| Tastatore in acciaio Modello 12                                  | 434900 12    |
| Tastatore in rubino Modello 2                                    | 434915 2     |
| Tastatore in acciaio Modello 13                                  | 434900 13    |
| Tastatore in acciaio Modello 11/30                               | 434900 11/30 |
| Tastatore in metallo duro Modello 18/2                           | 434910 18/2  |
| Vetro per comparatore Modello 40                                 | 432010 40    |
| Tastatore in acciaio Modello 28                                  | 434900 28    |
| Tastatore in metallo duro Modello 18/5                           | 434910 18/5  |
| Tastatore in acciaio Modello 11/20                               | 434900 11/20 |
| Supporto piegato per comparatori 60° Lunghezza dello stelo 25 mm | 434918 25    |
| Tastatore Schwenk                                                | 434912       |
| Tastatore in acciaio Modello 14                                  | 434900 14    |
| Tastatore in metallo duro Modello 16                             | 434910 16    |
| Tastatore in acciaio Modello 18/6                                | 434900 18/6  |
| Supporto piegato per comparatori 45° Lunghezza dello stelo 50 mm | 434917 50    |
| Tastatore in acciaio Modello 20                                  | 434900 20    |
| Prolunga per sonde Lunghezza L 90 mm                             | 434920 90    |
| Prolunga per sonde Lunghezza L 80 mm                             | 434920 80    |
| Supporto piegato per comparatori 45° Lunghezza dello stelo 25 mm | 434917 25    |
| Tastatore in metallo duro Modello 17                             | 434910 17    |
| Tastatore in metallo duro Modello 18/1                           | 434910 18/1  |
| Tastatore in acciaio Modello 16                                  | 434900 16    |
| Tastatore in acciaio Modello 24                                  | 434900 24    |
| Tastatore in acciaio Modello 39                                  | 434900 39    |

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Tastatore in acciaio Modello 30/10     | 434900 30/10 |
| Prolunga per sonde Lunghezza L 50 mm   | 434920 50    |
| Tastatore in acciaio Modello 29/20     | 434900 29/20 |
| Tastatore in acciaio Modello 14/30     | 434900 14/30 |
| Prolunga per sonde Lunghezza L 30 mm   | 434920 30    |
| Tastatore in acciaio Modello 14/15     | 434900 14/15 |
| Prolunga per sonde Lunghezza L 60 mm   | 434920 60    |
| Tastatore in acciaio Modello 18/1      | 434900 18/1  |
| Prolunga per sonde Lunghezza L 100 mm  | 434920 100   |
| Tastatore in metallo duro Modello 10   | 434910 10    |
| Tastatore in metallo duro Modello 14   | 434910 14    |
| Tastatore in acciaio Modello 18/3      | 434900 18/3  |
| Tastatore in acciaio Modello 11/35     | 434900 11/35 |
| Prolunga per sonde Lunghezza L 20 mm   | 434920 20    |
| Tastatore in acciaio Modello 11/15     | 434900 11/15 |
| Tastatore in acciaio Modello 11/25     | 434900 11/25 |
| Tastatore in acciaio Modello 14/40     | 434900 14/40 |
| Tastatore in acciaio Modello 2         | 434900 2     |
| Tastatore in acciaio Modello 11        | 434900 11    |
| Prolunga per sonde Lunghezza L 15 mm   | 434920 15    |
| Tastatore in metallo duro Modello 11   | 434910 11    |
| Tastatore in acciaio Modello 17        | 434900 17    |
| Lunetta per comparatore Modello 40     | 432020 40    |
| Tastatore in acciaio Modello 18/2      | 434900 18/2  |
| Tastatore in metallo duro Modello 18/6 | 434910 18/6  |
| Tastatore in acciaio Modello 18/5      | 434900 18/5  |