

**Comparatore, Intervallo di misurazione / Ø Cassa: 10/58mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 431980 10/58  |
| GTIN            | 4045197204165 |
| Classe articolo | 42C           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Dimensioni secondo DIN EN ISO 463, ed. giugno 2006. Comparatori di precisione con cassa in metallo, Ø Gambo d'attacco 8 mm h6, temprato e rettificato. Quadrante orientabile mediante la lunetta per far coincidere la lancetta con il trattino della scala del quadrante. Lancetta centrale per lettura 1/100 mm, lancetta piccola per lettura 1 mm.

Lunetta con 2 tacche di tolleranza regolabili.

**Accessori speciali:**

Tastatore speciale n. art. 434900; 434910; 434915.

**Descrizione tecnica**

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Risoluzione               | 0,01 mm     |
| Intervallo di misurazione | 10 mm       |
| Forza di misura           | 0,4 - 1,4 N |
| Taratura                  | C1          |
| Risoluzione               | 1 mm        |

|   |                 |
|---|-----------------|
| Ø Alloggiamento                             | 58 mm           |
| Norma                                       | DIN 878         |
| Scostamento di misura MPE (campo di misura) | 15 µm           |
| Metrologia                                  | analogico       |
| Imballaggio                                 | Custodia rigida |
| Tipo di prodotto                            | Comparatore     |

## Servizi

|   |             |
|---|-------------|
| Rapporto di taratura Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 10 mm | 023000 10   |
| Certificato DAkkS Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 12,5 mm  | 023010 12,5 |

## Accessori

|  |              |
|--|--------------|
| Tastatore in acciaio Modello 11/20     | 434900 11/20 |
| Tastatore in acciaio Modello 29/10     | 434900 29/10 |
| Tastatore in metallo duro Modello 18/1 | 434910 18/1  |
| Tastatore in acciaio Modello 11/15     | 434900 11/15 |
| Tastatore in acciaio Modello 10        | 434900 10    |
| Tastatore in metallo duro Modello 2    | 434910 2     |
| Tastatore in acciaio Modello 14/15     | 434900 14/15 |
| Tastatore in acciaio Modello 14/30     | 434900 14/30 |
| Tastatore in acciaio Modello 20        | 434900 20    |
| Tastatore in acciaio Modello 18/1      | 434900 18/1  |
| Tastatore in acciaio Modello 24        | 434900 24    |
| Tastatore in acciaio Modello 11/30     | 434900 11/30 |
| Tastatore in acciaio Modello 18/6      | 434900 18/6  |
| Tastatore in acciaio Modello 19/11     | 434900 19/11 |
| Tastatore in acciaio Modello 14/40     | 434900 14/40 |

|  |               |
|--|---------------|
| Tastatore in metallo duro Modello 18/6 | 434910 18/6   |
| Tastatore in acciaio Modello 19/7      | 434900 19/7   |
| Tastatore in acciaio Modello 29/20     | 434900 29/20  |
| Tastatore in acciaio Modello 15        | 434900 15     |
| Tastatore in acciaio Modello 11/25     | 434900 11/25  |
| Tastatore in acciaio Modello 40/10     | 434900 40/10  |
| Tastatore in metallo duro Modello 18/3 | 434910 18/3   |
| Tastatore in acciaio Modello 18/3      | 434900 18/3   |
| Tastatore in metallo duro Modello 17   | 434910 17     |
| Tastatore in acciaio Modello 39        | 434900 39     |
| Tastatore in rubino Modello 2          | 434915 2      |
| Tastatore in metallo duro Modello 18/5 | 434910 18/5   |
| Tastatore in acciaio Modello 14/20     | 434900 14/20  |
| Tastatore in acciaio Modello 40/7,8    | 434900 40/7,8 |
| Tastatore in acciaio Modello 17        | 434900 17     |
| Tastatore in acciaio Modello 19/9      | 434900 19/9   |
| Tastatore in acciaio Modello 16        | 434900 16     |
| Tastatore in metallo duro Modello 16   | 434910 16     |
| Tastatore in metallo duro Modello 18/4 | 434910 18/4   |
| Tastatore in acciaio Modello 28        | 434900 28     |
| Tastatore in acciaio Modello 30/10     | 434900 30/10  |
| Tastatore in acciaio Modello 18/2      | 434900 18/2   |
| Tastatore in acciaio Modello 32        | 434900 32     |
| Tastatore in metallo duro Modello 14   | 434910 14     |
| Tastatore in acciaio Modello 14        | 434900 14     |
| Tastatore in acciaio Modello 18/5      | 434900 18/5   |
| Tastatore in metallo duro Modello 11   | 434910 11     |
| Tastatore in acciaio Modello 19/8      | 434900 19/8   |
| Tastatore in acciaio Modello 11/35     | 434900 11/35  |

|  |              |
|--|--------------|
| Tastatore in acciaio Modello 18/4      | 434900 18/4  |
| Tastatore in acciaio Modello 19/10     | 434900 19/10 |
| Tastatore in metallo duro Modello 18/2 | 434910 18/2  |
| Tastatore in acciaio Modello 11        | 434900 11    |
| Tastatore in acciaio Modello 13        | 434900 13    |
| Tastatore in acciaio Modello 2         | 434900 2     |
| Tastatore in acciaio Modello 12        | 434900 12    |
| Tastatore in metallo duro Modello 10   | 434910 10    |
| Vetro per comparatore Modello 58       | 432260 58    |