

STIEFELMAYER

Livella a squadra, Base Lunghezza / Accuratezza: 150/2mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	469200 150/2
GTIN	4028126004371
Classe articolo	46R

Descrizione**Esecuzione:**

Le impugnature isolanti sul corpo contrastano gli effetti prodotti dal calore delle mani. Telaio robusto in ghisa speciale di elevata qualità, verniciato a effetto martellato. 3 lati prismatici e piatti. 1 lato piatto, tutto rettificato. Ognuna con una bolla trasversale e una longitudinale in vetro. La sensibilità (valore scala) della bolla longitudinale è indicata su una targhetta.

Uso:

Per allineare superfici orizzontali e verticali, alberi, ecc. e per allineamento preciso a 90°.

Norma:**DIN 877****Precisione:**

1 = con bolla longitudinale di altissima sensibilità **0,02 mm/m.**

2 = con bolla longitudinale di altissima sensibilità **0,1 mm/m.**

Descrizione tecnica

Fondo lunghezza	150 mm
Classe di precisione	2
Risoluzione	0,1 mm/m

Larghezza base	37 mm
Norma	DIN 877
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	H1
Tipo di prodotto	Livella a bolla

Servizi

Rapporto di taratura Livella a bolla per telai Accuratezza 0,10 mm/m	026600 0,10
--	-------------