

**Comparatore di sicurezza, Intervallo di misurazione / Ø Cassa: 0,8/58mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	432405 0,8/58
GTIN	2050001741073
Classe articolo	46C

Descrizione**Esecuzione:**

Dimensioni secondo DIN EN ISO 463, ed. giugno 2006. Comparatori di precisione con protezione antiurto, comparatori di sicurezza, con protezione antiurto e corsa libera aggiuntiva. Struttura molto leggera e robusta, con protezione antipolvere. Gambo d'attacco di Ø 8 mm h6. Elevata precisione grazie alla trasmissione a leva combinata con ruota dentata.

Descrizione tecnica

Forza di misura	0,8 - 1,2 N
Taratura	C1
Ø Alloggiamento	58 mm
Risoluzione	0,01 mm
Intervallo di misurazione	0,8 mm
Corsa libera	7 mm
Norma	DIN 878

Scostamento di misura MPE (campo di misura)	7 μ m
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Comparatore

Servizi

Rapporto di taratura Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 3 mm	023000 3
Certificato DAkkS Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 12,5 mm	023010 12,5

Accessori

Vetro per comparatore Modello 58	432010 58
----------------------------------	-----------