



Comparatori di precisione antiurto, Intervallo di misurazione / Ø Cassa: 5/58mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	433400 5/58
GTIN	4031452100563
Classe articolo	46C

Descrizione

Esecuzione:

Robusta cassa in ottone, esecuzione cromata opaca; vetro del quadrante infrangibile.

Codolo di serraggio di Ø 8 mm h6, temprato e rettificato.

Esecuzione di alta precisione.

Gli elementi più importanti del meccanismo di misura sono **montati su cuscinetti in pietre dure**.

Lancetta centrale **per lettura 1/1000 mm**.

Quadrante con lunetta orientabile per far coincidere la lancetta con il trattino della divisione del quadrante.

Forza di misura pressoché costante per tutto il campo di misura.

Antiurto di grande qualità per una durata particolarmente lunga.

Dimensioni secondo DIN EN ISO 463, ed. giugno 2006.

Accessori speciali:

Tastatore speciale n. art. 434900; 434910; 434915.

Descrizione tecnica

Risoluzione	0,2 mm
Risoluzione	0,001 mm
Ø Alloggiamento	58 mm
Intervallo di misurazione	5 mm
Taratura	C2
Forza di misura	1,5 - 2 N
Norma	Norma interna
Scostamento di misura MPE (campo di misura)	10 µm
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Comparatore

Servizi

Rapporto di taratura Comparatori analogici 0,001 Range di misura max. 5 mm	023020 5
Certificato DAkkS Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 12,5 mm	023010 12,5

Accessori

Tastatore in metallo duro Modello 2	434910 2
Prolunga per sonde Lunghezza L 90 mm	434920 90
Prolunga per sonde Lunghezza L 20 mm	434920 20
Prolunga per sonde Lunghezza L 15 mm	434920 15
Tastatore in metallo duro Modello 14	434910 14
Tastatore in metallo duro Modello 10	434910 10
Tastatore in acciaio Modello 11/25	434900 11/25
Supporto piegato per comparatori 60° Lunghezza dello stelo 25 mm	434918 25
Tastatore in metallo duro Modello 16	434910 16
Tastatore in acciaio Modello 14/15	434900 14/15

Tastatore in acciaio Modello 14/40	434900 14/40
Tastatore in acciaio Modello 29/20	434900 29/20
Tastatore in acciaio Modello 11/35	434900 11/35
Parete dorsale magnetica per comparatori Per Ø Corpo 58 mm	434835 58
Lunetta per comparatore Modello 58	432020 58
Tastatore in acciaio Modello 39	434900 39
Tastatore in acciaio Modello 11/20	434900 11/20
Tastatore in acciaio Modello 15	434900 15
Tastatore in acciaio Modello 29/10	434900 29/10
Vetro per comparatore Modello 58	432010 58
Tastatore in acciaio Modello 30/10	434900 30/10
Tastatore in metallo duro Modello 18/5	434910 18/5
Prolunga per sonde Lunghezza L 40 mm	434920 40
Tastatore in acciaio Modello 14	434900 14
Tastatore in acciaio Modello 18/4	434900 18/4
Tastatore in acciaio Modello 14/20	434900 14/20
Prolunga per sonde Lunghezza L 30 mm	434920 30
Tastatore in acciaio Modello 14/30	434900 14/30
Tastatore in acciaio Modello 2	434900 2
Tastatore in metallo duro Modello 18/6	434910 18/6
Tastatore in acciaio Modello 28	434900 28
Tastatore in acciaio Modello 24	434900 24
Tastatore in rubino Modello 2	434915 2
Tastatore in acciaio Modello 18/3	434900 18/3
Supporto piegato per comparatori 45° Lunghezza dello stelo 25 mm	434917 25
Tastatore in metallo duro Modello 18/3	434910 18/3
Prolunga per sonde Lunghezza L 100 mm	434920 100
Tastatore in metallo duro Modello 17	434910 17

Tastatore in acciaio Modello 10	434900 10
Tastatore in metallo duro Modello 18/4	434910 18/4
Tastatore in acciaio Modello 16	434900 16
Tastatore in acciaio Modello 13	434900 13
Tastatore in metallo duro Modello 11	434910 11
Tastatore in acciaio Modello 11	434900 11
Supporto piegato per comparatori 60° Lunghezza dello stelo 50 mm	434918 50
Tastatore in metallo duro Modello 18/2	434910 18/2
Tastatore in acciaio Modello 18/6	434900 18/6
Tastatore in acciaio Modello 18/1	434900 18/1
Prolunga per sonde Lunghezza L 70 mm	434920 70
Tastatore in acciaio Modello 17	434900 17
Tastatore in acciaio Modello 20	434900 20
Tastatore Schwenk	434912
Tastatore in acciaio Modello 11/15	434900 11/15
Tastatore in acciaio Modello 11/30	434900 11/30
Prolunga per sonde Lunghezza L 50 mm	434920 50
Tastatore in acciaio Modello 18/5	434900 18/5
Prolunga per sonde Lunghezza L 80 mm	434920 80
Prolunga per sonde Lunghezza L 60 mm	434920 60
Tastatore in acciaio Modello 18/2	434900 18/2
Supporto piegato per comparatori 45° Lunghezza dello stelo 50 mm	434917 50
Tastatore in metallo duro Modello 18/1	434910 18/1
Prolunga per sonde Lunghezza L 10 mm	434920 10
Tastatore in acciaio Modello 12	434900 12