

**Comparatore antiurto, Intervallo di misurazione / Ø Cassa: 10/58mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	432000 10/58
GTIN	4045197204189
Classe articolo	42C

Descrizione**Esecuzione:**

Dimensioni secondo DIN EN ISO 463, ed. giugno 2006. Comparatori di precisione **antiurto**. Codolo di serraggio di Ø 8 mm h6, temprato e rettificato. Quadrante orientabile. Lunetta con 2 indici di tolleranza regolabili. Lancetta centrale per lettura 1/100 mm, lancetta piccola per lettura 1 mm.

Antiurto grazie al cappuccio di protezione. Esecuzione interamente in metallo con protezione del quadrante in vetro sintetico.

Esecuzione Testo pubblicitario:

Comparatori di precisione antiurto. Codolo di serraggio di Ø 8 mm h6, temprato e rettificato. Quadrante orientabile. Lunetta con 2 tacche di tolleranza regolabili. Lancetta centrale per lettura 1/100 mm, lancetta piccola per lettura 1 mm.

Accessori speciali:

Tastatore speciale n. art. 434900; 434910; 434915.

Descrizione tecnica

Forza di misura	0,7 - 1,5 N
Taratura	C1

Risoluzione	0,01 mm
Ø Alloggiamento	58 mm
Risoluzione	1 mm
Intervallo di misurazione	10 mm
Norma	DIN 878
Scostamento di misura MPE (campo di misura)	15 µm
Quadrante orientabile	sì
Tacche di tolleranza regolabili	sì
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Comparatore

Servizi

Rapporto di taratura Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 10 mm	023000 10
Certificato DAkkS Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 12,5 mm	023010 12,5

Accessori

Prolunga per sonde Lunghezza L 10 mm	434920 10
Tastatore in metallo duro Modello 18/1	434910 18/1
Tastatore in acciaio Modello 14/30	434900 14/30
Supporto piegato per comparatori 45° Lunghezza dello stelo 50 mm	434917 50
Tastatore in acciaio Modello 11/30	434900 11/30
Tastatore in acciaio Modello 14/40	434900 14/40
Tastatore in acciaio Modello 15	434900 15
Tastatore in acciaio Modello 16	434900 16
Prolunga per sonde Lunghezza L 30 mm	434920 30
Tastatore in acciaio Modello 11/25	434900 11/25

Tastatore in acciaio Modello 14	434900 14
Tastatore in acciaio Modello 29/10	434900 29/10
Tastatore in acciaio Modello 11/35	434900 11/35
Tastatore in metallo duro Modello 14	434910 14
Prolunga per sonde Lunghezza L 80 mm	434920 80
Tastatore in acciaio Modello 14/20	434900 14/20
Tastatore in acciaio Modello 24	434900 24
Tastatore in rubino Modello 2	434915 2
Tastatore in acciaio Modello 18/5	434900 18/5
Tastatore in metallo duro Modello 18/2	434910 18/2
Tastatore in acciaio Modello 18/3	434900 18/3
Tastatore in metallo duro Modello 11	434910 11
Prolunga per sonde Lunghezza L 20 mm	434920 20
Tastatore in acciaio Modello 39	434900 39
Prolunga per sonde Lunghezza L 70 mm	434920 70
Tastatore in acciaio Modello 12	434900 12
Tastatore in metallo duro Modello 18/3	434910 18/3
Tastatore in acciaio Modello 13	434900 13
Prolunga per sonde Lunghezza L 60 mm	434920 60
Tastatore in metallo duro Modello 17	434910 17
Tastatore in acciaio Modello 30/10	434900 30/10
Tastatore in metallo duro Modello 18/6	434910 18/6
Tastatore in acciaio Modello 20	434900 20
Tastatore in acciaio Modello 18/4	434900 18/4
Tastatore in metallo duro Modello 16	434910 16
Supporto piegato per comparatori 60° Lunghezza dello stelo 25 mm	434918 25
Tastatore in acciaio Modello 11/20	434900 11/20
Tastatore in metallo duro Modello 10	434910 10
Tastatore in acciaio Modello 11	434900 11

Tastatore in acciaio Modello 2	434900 2
Supporto piegato per comparatori 60° Lunghezza dello stelo 50 mm	434918 50
Tastatore in acciaio Modello 29/20	434900 29/20
Prolunga per sonde Lunghezza L 50 mm	434920 50
Prolunga per sonde Lunghezza L 90 mm	434920 90
Tastatore in acciaio Modello 17	434900 17
Prolunga per sonde Lunghezza L 15 mm	434920 15
Prolunga per sonde Lunghezza L 100 mm	434920 100
Prolunga per sonde Lunghezza L 40 mm	434920 40
Tastatore in acciaio Modello 18/2	434900 18/2
Tastatore in acciaio Modello 28	434900 28
Tastatore in metallo duro Modello 18/5	434910 18/5
Tastatore in acciaio Modello 11/15	434900 11/15
Tastatore in acciaio Modello 14/15	434900 14/15
Tastatore in metallo duro Modello 18/4	434910 18/4
Tastatore in acciaio Modello 18/1	434900 18/1
Tastatore in acciaio Modello 10	434900 10
Tastatore in acciaio Modello 18/6	434900 18/6
Supporto piegato per comparatori 45° Lunghezza dello stelo 25 mm	434917 25
Tastatore in metallo duro Modello 2	434910 2
Tastatore Schwenk	434912
Vetro per comparatore Modello 58	432260 58