

hanhart
1882

Cronometro digitale



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	469622
GTIN	2050001063380
Classe articolo	46R

Descrizione

Esecuzione:

Display LCD, altezza cifre 8 mm, 7 cifre / + 2 cifre per contatore eventi. Campo di visualizzazione 9 h, 59 min., 59,99 s, risoluzione 1/100 s.

Funzione:

- **Start / Stop / Reset.**
- **Misurazione dual / addition / split.**
- **Orario (2x12 ore a.m. / p.m.).**

Fornitura:

Inclusi cordoncino, 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357.

Descrizione tecnica

n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 357
Numero di batterie contenute	1
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Metrologia	digitale

Taratura	N1
Tipo di prodotto	Cronometro

Servizi

Rapporto di taraturaCronometro Modello U	029100 U
--	----------

Accessori

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria 357	081560 357
--	------------