



Comparatore di precisione di piccole dimensioni, Intervallo di misurazione / Ø Cassa: 3/32mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	432500 3/32
GTIN	4031452100136
Classe articolo	46C

Descrizione

Esecuzione:

Comparatori di precisione di piccole dimensioni con robusta cassa in metallo, codolo di serraggio di Ø 8 mm h6, temprato e rettificato. Quadrante con lunetta orientabile per far coincidere la lancetta con il trattino della divisione del quadrante.

Dimensioni secondo DIN EN ISO 463, ed. giugno 2006.

Accessori speciali:

Tastatore speciale n. art. 434900; 434910; 434915.

Descrizione tecnica

Risoluzione	0,01 mm
Risoluzione	0,5 mm
Ø Alloggiamento	32 mm
Forza di misura	0,8 - 1,2 N
Intervallo di misurazione	3 mm

Taratura	C1
Norma	DIN 878
Scostamento di misura MPE (campo di misura)	10 µm
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Comparatore

Servizi

Certificato DAkkS Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 12,5 mm	023010 12,5
Rapporto di taratura Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 3 mm	023000 3

Accessori

Tastatore in acciaio Modello 13	434900 13
Tastatore in acciaio Modello 18/5	434900 18/5
Tastatore in acciaio Modello 11	434900 11
Tastatore in acciaio Modello 11/30	434900 11/30
Tastatore in acciaio Modello 15	434900 15
Tastatore in metallo duro Modello 18/6	434910 18/6
Supporto piegato per comparatori 60° Lunghezza dello stelo 50 mm	434918 50
Prolunga per sonde Lunghezza L 50 mm	434920 50
Tastatore in metallo duro Modello 18/1	434910 18/1
Tastatore in metallo duro Modello 14	434910 14
Tastatore in metallo duro Modello 18/2	434910 18/2
Tastatore in acciaio Modello 18/1	434900 18/1
Tastatore in metallo duro Modello 11	434910 11
Tastatore in metallo duro Modello 18/3	434910 18/3
	434918 25

Supporto piegato per comparatori 60° Lunghezza dello stelo 25 mm

Tastatore in acciaio Modello 29/20	434900 29/20
------------------------------------	--------------

Tastatore in rubino Modello 2	434915 2
-------------------------------	----------

Tastatore in acciaio Modello 18/2	434900 18/2
-----------------------------------	-------------

Tastatore in acciaio Modello 10	434900 10
---------------------------------	-----------

Tastatore in acciaio Modello 12	434900 12
---------------------------------	-----------

Prolunga per sonde Lunghezza L 80 mm	434920 80
--------------------------------------	-----------

Tastatore in metallo duro Modello 16	434910 16
--------------------------------------	-----------

Tastatore in acciaio Modello 14/20	434900 14/20
------------------------------------	--------------

Tastatore in acciaio Modello 11/15	434900 11/15
------------------------------------	--------------

Tastatore in metallo duro Modello 10	434910 10
--------------------------------------	-----------

Tastatore in metallo duro Modello 17	434910 17
--------------------------------------	-----------

Prolunga per sonde Lunghezza L 70 mm	434920 70
--------------------------------------	-----------

Prolunga per sonde Lunghezza L 10 mm	434920 10
--------------------------------------	-----------

Tastatore in acciaio Modello 18/4	434900 18/4
-----------------------------------	-------------

Prolunga per sonde Lunghezza L 15 mm	434920 15
--------------------------------------	-----------

Tastatore in acciaio Modello 11/20	434900 11/20
------------------------------------	--------------

Supporto piegato per comparatori 45° Lunghezza dello stelo 25 mm	434917 25
--	-----------

Tastatore in acciaio Modello 24	434900 24
---------------------------------	-----------

Tastatore in acciaio Modello 28	434900 28
---------------------------------	-----------

Supporto piegato per comparatori 45° Lunghezza dello stelo 50 mm	434917 50
--	-----------

Prolunga per sonde Lunghezza L 90 mm	434920 90
--------------------------------------	-----------

Prolunga per sonde Lunghezza L 100 mm	434920 100
---------------------------------------	------------

Tastatore in acciaio Modello 18/3	434900 18/3
-----------------------------------	-------------

Tastatore in acciaio Modello 20	434900 20
---------------------------------	-----------

Tastatore Schwenk	434912
-------------------	--------

Tastatore in acciaio Modello 14/15	434900 14/15
------------------------------------	--------------

Tastatore in metallo duro Modello 2	434910 2
Tastatore in acciaio Modello 14	434900 14
Tastatore in acciaio Modello 18/6	434900 18/6
Tastatore in acciaio Modello 16	434900 16
Tastatore in acciaio Modello 11/25	434900 11/25
Prolunga per sonde Lunghezza L 30 mm	434920 30
Tastatore in acciaio Modello 17	434900 17
Tastatore in acciaio Modello 2	434900 2
Tastatore in acciaio Modello 11/35	434900 11/35
Prolunga per sonde Lunghezza L 20 mm	434920 20
Prolunga per sonde Lunghezza L 60 mm	434920 60
Tastatore in acciaio Modello 29/10	434900 29/10
Tastatore in metallo duro Modello 18/5	434910 18/5
Tastatore in acciaio Modello 39	434900 39
Tastatore in acciaio Modello 14/40	434900 14/40
Tastatore in metallo duro Modello 18/4	434910 18/4
Tastatore in acciaio Modello 14/30	434900 14/30
Prolunga per sonde Lunghezza L 40 mm	434920 40
Tastatore in acciaio Modello 30/10	434900 30/10