

**Garant****Comparatore di precisione IP67, antiurto, Intervallo di misurazione / Ø Cassa: 10/58mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	432210 10/58
GTIN	4045197154071
Classe articolo	41C

## Descrizione

### Esecuzione:

Quadranti dell'indicatore di precisione con **protezione antiurto e da spruzzi d'acqua, olio e sporco**. Punta di contatto sul codolo con soffiello di gomma, con cappuccio di protezione sull'estremità superiore. Fondo a tenuta stagna, vetro del quadrante e lunetta con tenuta a vite. Gambo d'attacco di Ø 8 mm h6.

### Esecuzione Testo pubblicitario:

**Comparatori di precisione** antiurto. Codolo di serraggio di Ø 8 mm h6, temprato e rettificato. Quadrante orientabile. Lunetta con 2 tacche di tolleranza regolabili. Lancetta centrale per lettura 1/100 mm, lancetta piccola per lettura 1 mm.

### Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

### Accessori speciali:

Tastatore speciale n. art. 434900; 434910; 434915.

## Descrizione tecnica

Risoluzione	0,01 mm
Ø Alloggiamento	58 mm
Forza di misura	0,9 - 1,6 N
Risoluzione	1 mm
Intervallo di misurazione	10 mm
Taratura	C1
Ø Codolo di serraggio h6	8 mm
Norma	DIN 878
Grado di protezione IP	IP 67
Scostamento di misura MPE (campo di misura)	15 µm
Quadrante orientabile	sì
Tacche di tolleranza regolabili	sì
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Comparatore

## Servizi

Certificato DAkkS Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 12,5 mm	023010 12,5
Rapporto di taratura Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 10 mm	023000 10

## Accessori

Tastatore in acciaio Modello 20	434900 20
Prolunga per sonde Lunghezza L 15 mm	434920 15
Tastatore in acciaio Modello 24	434900 24
Tastatore in acciaio Modello 14	434900 14
Tastatore in metallo duro Modello 16	434910 16
Tastatore in metallo duro Modello 18/6	434910 18/6

Tastatore in acciaio Modello 11/30	434900 11/30
Prolunga per sonde Lunghezza L 20 mm	434920 20
Tastatore Schwenk	434912
Tastatore in acciaio Modello 15	434900 15
Tastatore in metallo duro Modello 18/3	434910 18/3
Tastatore in metallo duro Modello 18/5	434910 18/5
Prolunga per sonde Lunghezza L 100 mm	434920 100
Tastatore in acciaio Modello 29/20	434900 29/20
Tastatore in acciaio Modello 14/15	434900 14/15
Prolunga per sonde Lunghezza L 60 mm	434920 60
Tastatore in acciaio Modello 14/40	434900 14/40
Tastatore in acciaio Modello 18/4	434900 18/4
Tastatore in acciaio Modello 18/3	434900 18/3
Tastatore in acciaio Modello 39	434900 39
Tastatore in acciaio Modello 29/10	434900 29/10
Prolunga per sonde Lunghezza L 70 mm	434920 70
Tastatore in acciaio Modello 18/2	434900 18/2
Tastatore in acciaio Modello 12	434900 12
Prolunga per sonde Lunghezza L 10 mm	434920 10
Tastatore in acciaio Modello 18/6	434900 18/6
Tastatore in acciaio Modello 30/10	434900 30/10
Tastatore in acciaio Modello 11/15	434900 11/15
Prolunga per sonde Lunghezza L 30 mm	434920 30
Tastatore in metallo duro Modello 18/4	434910 18/4
Tastatore in metallo duro Modello 11	434910 11
Tastatore in acciaio Modello 11/35	434900 11/35
Vetro per comparatore Modello 58	432010 58
Tastatore in rubino Modello 2	434915 2
Tastatore in acciaio Modello 2	434900 2

Tastatore in acciaio Modello 14/20	434900 14/20
Tastatore in metallo duro Modello 10	434910 10
Tastatore in metallo duro Modello 2	434910 2
Tastatore in acciaio Modello 14/30	434900 14/30
Tastatore in acciaio Modello 11	434900 11
Tastatore in metallo duro Modello 18/1	434910 18/1
Tastatore in acciaio Modello 11/20	434900 11/20
Tastatore in metallo duro Modello 18/2	434910 18/2
Tastatore in acciaio Modello 13	434900 13
Supporto piegato per comparatori60° Lunghezza dello stelo 25 mm	434918 25
Tastatore in acciaio Modello 28	434900 28
Prolunga per sonde Lunghezza L 80 mm	434920 80
Tastatore in metallo duro Modello 17	434910 17
Supporto piegato per comparatori45° Lunghezza dello stelo 50 mm	434917 50
Tastatore in acciaio Modello 10	434900 10
Tastatore in acciaio Modello 11/25	434900 11/25
Prolunga per sonde Lunghezza L 90 mm	434920 90
Supporto piegato per comparatori60° Lunghezza dello stelo 50 mm	434918 50
Prolunga per sonde Lunghezza L 50 mm	434920 50
Prolunga per sonde Lunghezza L 40 mm	434920 40
Supporto piegato per comparatori45° Lunghezza dello stelo 25 mm	434917 25
Tastatore in acciaio Modello 18/5	434900 18/5
Tastatore in acciaio Modello 18/1	434900 18/1
Tastatore in acciaio Modello 16	434900 16
Tastatore in acciaio Modello 17	434900 17
Tastatore in metallo duro Modello 14	434910 14