



Olio da taglio ad alte prestazioni senza cloro Alpha 93, Contenuto: 5l



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	084210 5
GTIN	2050000966071
Classe articolo	08J

Descrizione

Esecuzione:

Olio da taglio per le applicazioni più difficili. Si può miscelare con normale olio da taglio minerale (non con olio idrosolubile).

Applicazione mediante pennello, bomboletta spray, spruzzatore o dispositivo di lubrificazione.

Vantaggi:

Migliora **le condizioni dell'utensile, le prestazioni di taglio e la qualità della finitura superficiale. Senza cloro** – senza esalazioni nocive, **ecologica**.

Uso:

Impiego universale per **tutti i lavori ad asportazione di truciolo** (fresatura, tornitura, foratura, filettatura, alesatura, brocciatura, segatura). Assolutamente indispensabile per i **materiali di difficile lavorazione** come acciai inossidabili e resistenti alle alte temperature, leghe di nichel, titanio e simili. Ideale per **metalli non ferrosi**.

Essendo privo di olio minerale, è adatto **anche per lubrificazione minima**.

Descrizione tecnica

Esecuzione	Tanica
Colore	ambra

Viscosità cinematica	30 mm ² /s
Punto di infiammabilità	> 180 °C
Temperatura di immagazzinamento	5 - 40 °C
Contenuto	5 l
Tipo di prodotto	Olio da taglio / olio per rettifica