




Morsa di precisione per rettifica e controllo con asta filettata, inossidabile, Larghezza ganasce A: 100mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	363600 100
GTIN	4045197313591
Classe articolo	38F

Descrizione

Esecuzione:

· **Acciaio temprato, rettificata su tutti i lati.**

Impiego su 4 lati diversi (base, frontale e laterali).

Acciaio cromato magnetizzabile – **inossidabile** (per applicazioni in cui vengono utilizzati lubrorefrigeranti aggressivi contro la ruggine).

Funzione:

Sistema di serraggio – la ganasce mobile blocca il pezzo con due componenti che impediscono che si sollevi o che si inneschino delle vibrazioni durante la lavorazione.

Uso:

Per **la lavorazione e il controllo.**

Adatta anche per la realizzazione di pezzi mediante elettroerosione.

Precisione:

Entro **0,003 mm** / 100 mm (precisione di sistema).

Fornitura:

Inclusa manovella di servizio.

Descrizione tecnica

Peso	9,5 kg
Lunghezza complessiva a	270 mm
Campo di serraggio massimo b	140 mm

Larghezza ganasce A	100 mm
Altezza ganasce C	40 mm
Larghezza complessiva B	100 mm
Tipo di prodotto	Morsa di precisione per controllo