

HOLEX**Morsa a serraggio rapido, azionamento con una mano, Larghezza ganasce A: 110mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	365023 110
GTIN	4045197563200
Classe articolo	32P

Descrizione**Esecuzione:**

- **Spostamento rapido della ganascia mobile.**
- **Ganasce temprate e rettificate.**
- **Non serve più la manovella.**
- **Serraggio preciso grazie alla guida di scorrimento piatta.**
- **Serraggio del pezzo con una sola mano.**
- **Una ganascia con prisma orizzontale e verticale per pezzi tondi, una ganascia liscia.**
- **Per il serraggio di pezzi piatti, entrambe le ganasce sono ribassate.**
- **Due piani d'appoggio laterali.**
- **Bloccaggio ad accoppiamento geometrico.**

Uso:

Per il serraggio rapido di pezzi su trapani e macchine di misura.

Materiale:

Corpo e ganascia mobile in robusta ghisa speciale.

Precisione:

Entro **0,03 mm.**

Descrizione tecnica

Codice a colori per accessori adatti	Morsa da banco BM blu
Altezza complessiva c	82 mm
Peso	9,5 kg

Lunghezza complessiva massima L ₄	510 mm
Larghezza ganasce A	110 mm
Campo di serraggio b	130 mm
Altezza ganasce C	32 mm
Larghezza corpo base B	112 mm
Lunghezza corpo base a	280 mm
Tipo di prodotto	Morsa per trapani

Accessori

Battuta Modello 1	365028 1
Guida per n. art. 365023	365025