



## Contacolpi con chiavetta



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	470100
GTIN	4045197235046
Classe articolo	42H

### Descrizione

#### Esecuzione:

Contatore a sei cifre con azionamento su ambo i lati con rotazione a destra. Azzeramento con chiavetta estraibile da sinistra o da destra. Albero dell'azionamento sporgente su ambo i lati; levetta dell'albero regolabile. Azionamento assiale Ø 5 mm, altezza cifre 4,5 mm, corpo verniciato a effetto martellato.

#### Uso:

Nell'industria meccanica e metallurgica su stampi, cesoie, presse, macchine per imballaggio, impianti robotizzati, ecc.

Colpi massimi: 500 min<sup>-1</sup>

Deviazione colpo minimo – massimo: 32 - 60 grado

Larghezza: 70 mm

Altezza: 60 mm

Lunghezza: 28 mm

### Descrizione tecnica

Altezza	60 mm
Deviazione colpo minimo – massimo	32 - 60 grado
Larghezza	70 mm
Colpi massimi	500 min <sup>-1</sup>

Lunghezza	28 mm
Altezza cifre	4,5 mm
Ø asse di azionamento	5 mm
Tipo di prodotto	Contacolpi

---

## Accessori

Chiave di azzeramento	470150
-----------------------	--------