



Termometro a infrarossi, Modello: T2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	474012 T2
GTIN	4029547011696
Classe articolo	47B

Descrizione

Esecuzione:

Misurazione rapida e senza contatto anche a distanza.

- **Display: Valori min. / max.**
- **Allarme ottico e acustico al superamento del valore limite.**
- **Piccolo e maneggevole con display illuminato.**
- **Misurazione rapida: 2 misurazioni/s**

Marcatura della superficie di misura con **laser a 2 punti**.

Fornitura:

Inclusi certificato di collaudo e 1x batteria n. art. 081561 Dim. 6LR61.

Accessori speciali:

Custodia protettiva n. art. 474029.

Descrizione tecnica

Limite di errore (da 0,1 °C a 400 °C)	$\pm 1,5$ o $\pm 1,5\%$ valore misurato °C
Ottica	12 : 1
Limite di errore (da -30 °C a 0 °C)	± 2 o $\pm 2\%$ del valore di misura °C

Peso	200 g
Lunghezza	75 mm
Intervallo di misurazione	-30 - 400 °C
Emissività regolabile	0,1 - 1
Larghezza	38 mm
Risoluzione strumento a infrarossi	0,1 °C
Altezza	190 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081561 6LR61
Numero di batterie contenute	1
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Taratura	I5
Tipo di prodotto	Termometro

Servizi

Rapporto di taraturaTermometro a infrarossi Modello A	027600 A
---	----------

Accessori

Sonda tipo K Modello OF	474120 OF
Sonda tipo K Modello EF	474120 EF
Telo protettivo in pelle	474029