



Cercafase bipolari, Tipo di dispositivo: LCD



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	473120 LCD
GTIN	4045197554260
Classe articolo	42I

Descrizione

Esecuzione:

Custodia in materiale sintetico bicomponente con 2 impugnature. Lampada a LED integrata, supporto impugnatura per l'impiego con una sola mano, autotest per il controllo funzionale. Scelta automatica dei campi di misura.

Funzione:

IP64: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Per il controllo professionale della polarità e della tensione a più livelli, con collegamento del carico.

Norma:

IEC / DIN EN 61243-3; GS TÜV Rheinland.

Fornitura:

Incluse 2 batterie n. art. 081551 Dim. LR3 e cappucci di protezione.

Descrizione tecnica

Controllo della direzione del campo rotante	sì
---	----

Campo visualizzazione DC	6 - 690 V
Illuminazione per punti di misura	sì
Categoria di sovratensione	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Display	LCD
Campo visualizzazione AC	6 - 400 V
Denominazione originale prodotto	LCD
Prova di continuità	acustico / LCD
Display retroilluminato	sì
Grado di protezione IP	IP 64
Taratura	I1
Certificato di sicurezza	GS TÜV Rheinland
Numero di batterie contenute	2
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081551 LR3
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Alimentazione elettrica	2x n. art. 081551 Dim. LR3
Tipo di prodotto	Cercafase bipolari

Servizi

Rapporto di taraturaCercafase bipolari Modello S	027120 S
Certificato DAkkSCercafase bipolari Modello S	027160 S

Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081561 LR3
--	------------