

**Comparatore digitale lettura 0,001 mm, Intervallo di misurazione: 50mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	434210 50
GTIN	7640125025347
Classe articolo	46A

Descrizione**Esecuzione:**

Robusta cassa in alluminio con ampio display, cifre di 11 mm. Modalità risparmio e riaccensione automatica, **sistema assoluto. Azzeramento in qualsiasi posizione** per semplificare la comparazione tra i valori misurati. Min/Max/Delta, tolleranza, fattore di conversione, Auto-Off.

Preimpostazione misura (Preset) di un qualsiasi valore. Possibilità di memorizzare due valori di riferimento. Pulsante personalizzabile per la funzione da scegliere. Inversione della direzione di conteggio.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498948, levetta di sollevamento n. art. 434212, tastatore speciale e di ricambio n. art. 434900; 434910.

Descrizione tecnica

Forza di misura	1,4 – 2,9 N
Spessore della cassa	32,9 mm
Intervallo di misurazione	50 mm

Taratura	C1
Ø Codolo di serraggio h6	8 mm
Ø Alloggiamento	59,5 mm
Risoluzione	0,00005 pollici
Risoluzione	0,001 mm
Limite di errore	0,005 mm
Numero di batterie contenute	1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm / pollici
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Metrologia	digitale
Tipo di prodotto	Comparatore

Servizi

Rapporto di taratura Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 50 mm	023000 50
Certificato DAkkS Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 100 mm	023010 100

Accessori

Tastatore in acciaio Modello 18/1	434900 18/1
Tastatore in acciaio Modello 11/20	434900 11/20
Prolunga per sonde Lunghezza L 50 mm	434920 50
Tastatore in acciaio Modello 2	434900 2
Tastatore Schwenk	434912
Tastatore in acciaio Modello 14/20	434900 14/20

Tastatore in metallo duro Modello 18/1	434910 18/1
Tastatore in acciaio Modello 12	434900 12
Tastatore in metallo duro Modello 18/6	434910 18/6
Prolunga per sonde Lunghezza L 60 mm	434920 60
Tastatore in acciaio Modello 18/5	434900 18/5
Tastatore in metallo duro Modello 18/5	434910 18/5
Cavo di collegamento Modello R2	498948 R2
Tastatore in acciaio Modello 11	434900 11
Tastatore in acciaio Modello 24	434900 24
Supporto piegato per comparatori45° Lunghezza dello stelo 50 mm	434917 50
Tastatore in acciaio Modello 30/10	434900 30/10
Prolunga per sonde Lunghezza L 70 mm	434920 70
Tastatore in acciaio Modello 14/30	434900 14/30
Tastatore in acciaio Modello 11/35	434900 11/35
Prolunga per sonde Lunghezza L 90 mm	434920 90
Prolunga per sonde Lunghezza L 40 mm	434920 40
Prolunga per sonde Lunghezza L 10 mm	434920 10
Tastatore in acciaio Modello 18/3	434900 18/3
Tastatore in acciaio Modello 16	434900 16
Cavo di collegamento Modello USB2	498948 USB2
Tastatore in acciaio Modello 15	434900 15
Tastatore in acciaio Modello 29/10	434900 29/10
Tastatore in rubino Modello 2	434915 2
Tastatore in acciaio Modello 14/40	434900 14/40
Tastatore in metallo duro Modello 17	434910 17
Tastatore in metallo duro Modello 11	434910 11
Tastatore in metallo duro Modello 2	434910 2
Prolunga per sonde Lunghezza L 30 mm	434920 30
Prolunga per sonde Lunghezza L 100 mm	434920 100

Tastatore in acciaio Modello 10	434900 10
Tastatore in metallo duro Modello 18/4	434910 18/4
Tastatore in acciaio Modello 20	434900 20
Tastatore in metallo duro Modello 16	434910 16
Tastatore in metallo duro Modello 14	434910 14
Prolunga per sonde Lunghezza L 15 mm	434920 15
Prolunga per sonde Lunghezza L 20 mm	434920 20
Tastatore in acciaio Modello 11/25	434900 11/25
Tastatore in acciaio Modello 11/30	434900 11/30
Tastatore in metallo duro Modello 18/2	434910 18/2
Prolunga per sonde Lunghezza L 80 mm	434920 80
Tastatore in acciaio Modello 14	434900 14
Tastatore in metallo duro Modello 18/3	434910 18/3
Tastatore in acciaio Modello 13	434900 13
Tastatore in metallo duro Modello 10	434910 10
Tastatore in acciaio Modello 18/4	434900 18/4
Tastatore in acciaio Modello 18/2	434900 18/2
Tastatore in acciaio Modello 29/20	434900 29/20
Supporto piegato per comparatori60° Lunghezza dello stelo 25 mm	434918 25
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
Supporto piegato per comparatori45° Lunghezza dello stelo 25 mm	434917 25
Tastatore in acciaio Modello 14/15	434900 14/15
Tastatore in acciaio Modello 17	434900 17
Tastatore in acciaio Modello 28	434900 28
Supporto piegato per comparatori60° Lunghezza dello stelo 50 mm	434918 50
Tastatore in acciaio Modello 11/15	434900 11/15
Tastatore in acciaio Modello 18/6	434900 18/6

Tastatore in acciaio Modello 39

434900 39