

 Mahr

Comparatore digitale IP54 Lettura 0,0005 mm, Intervallo di misurazione: 12,5mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	434316 12,5
GTIN	4059192014582
Classe articolo	43A

Descrizione

Esecuzione:

Comparatore digitale con visualizzazione **molto grande** delle cifre (**11 mm**) e visualizzazione della tolleranza integrata (con o senza indicatore del valore di misura). Il sistema di misura REFERENCE memorizza e mantiene la posizione zero impostata, anche dopo una nuova accensione. La funzione Lock impedisce gli errori di misura causati dall'azionamento accidentale dei tasti di comando.

Funzione Absolut:

azzeramento possibile in tutte le posizioni, senza perdere il riferimento.

Fattore regolabile con visualizzazione sul display.

Le singole funzioni possono essere bloccate direttamente dal comparatore. Le impostazioni e i valori memorizzati (fattore, preset, tolleranze) non vanno persi neanche in caso di sostituzione della batteria.

Esecuzione antipolvere e protetta contro gli spruzzi d'acqua IP-54.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR 2450.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498940.

Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	12,5 mm
Taratura	C1
Ø Codolo di serraggio h6	8 mm
Spessore della cassa	35 mm
Ø Alloggiamento	58 mm
Forza di misura	0,65–0,90 N
Risoluzione	0,00002 pollici
Risoluzione	0,0005 mm
Grado di protezione IP	IP 54
Numero di batterie contenute	1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2450
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Scostamento di misura E MPE (campo di misura)	0,004 mm
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm/pollici
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Memorizzazione dei valori di misura	Sistema Reference Lock MAHR
Metrologia	digitale
Tipo di prodotto	Comparatore

Servizi

Rapporto di taratura Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 12,5 mm	023000 12,5
	023010 12,5

Certificato DAkkS Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 12,5 mm

Accessori

Cavo di collegamento simplex con tasto dati Modello D2	498940 D2
Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello	498975
Trasmettitori Modello S4E	498966 S4E
Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello	498965
Cavo di collegamento simplex con tasto dati Modello R2	498940 R2
Cavo di collegamento simplex con tasto dati Modello USB2	498940 USB2
Batteria / batteria speciale Tipo di batteria CR2450	081560 CR2450