

Mitutoyo**Comparatore Absolute solare lettura 0,01 mm, Intervallo di misurazione: 12,5mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	434070 12,5
GTIN	4946368631288
Classe articolo	44A

Descrizione

Esecuzione:

Comparatore digitale con display LCD di facile lettura. Alimentazione di corrente mediante celle solari altamente efficienti in abbinamento ad un super condensatore. Azzeramento del display in qualsiasi posizione (origin), commutazione del valore di misura (\pm).

Funzione:

IP42: protezione contro la caduta di gocce d'acqua con inclinazione massima di 15° rispetto alla normale posizione d'uso, nonché protezione contro la penetrazione di corpi estranei con $\varnothing > 1$ mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 497080, tastatore speciale e di ricambio n. art. 434900; 434910; 434915.

Memorizzazione dei valori di misura: impostazione unica del punto zero

Grado di protezione IP: IP 42

Taratura: C1

Limite di errore: 0,02 mm

Forza di misura: $\leq 1,5$ N

\varnothing Codolo di serraggio h6: 8 mm

\varnothing Alloggiamento: 59 mm

Spessore della cassa: 29,2 mm

Descrizione tecnica

Ø Alloggiamento	59 mm
Ø Codolo di serraggio h6	8 mm
Intervallo di misurazione	12,5 mm
Spessore della cassa	29,2 mm
Forza di misura	≤ 1,5 N
Taratura	C1
Limite di errore	0,02 mm
Grado di protezione IP	IP 42
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	Norma interna
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Memorizzazione dei valori di misura	impostazione unica del punto zero
Metrologia	digitale
Tipo di prodotto	Comparatore

Servizi

Rapporto di taratura Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 12,5 mm	013210 12,5
Marcatura Incisione a laser Modello	018940
Certificato DAkkS Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 12,5 mm	013250 12,5
Rapporto di taratura Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 12,5 mm	023000 12,5
Certificato DAkkS Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 12,5 mm	023010 12,5

Accessori

Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello	498975
Tastatore in metallo duro Modello 2	434910 2
Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello	498965
Tastatore in rubino Modello 2	434915 2
Cavo di collegamento Modello D2	497080 D2
Trasmettitori Modello S1	498966 S1
Cavo di collegamento Modello USB2	497080 USB2
Tastatore in acciaio Modello 2	434900 2
Cavo di collegamento Modello D1	497080 D1