



## Comparatori di precisione antiurto, Intervallo di misurazione / Ø Cassa: 1/58mm



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 433410 1/58   |
| GTIN            | 4045197204240 |
| Classe articolo | 42C           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

Robusta cassa in ottone, esecuzione cromata opaca; vetro del quadrante infrangibile.

Codolo di serraggio di Ø 8 mm h6, temprato e rettificato.

Esecuzione di alta precisione.

Gli elementi più importanti del meccanismo di misura sono **montati su cuscinetti in pietre dure**.

Lancetta centrale **per lettura 1/1000 mm**.

Quadrante con lunetta orientabile per far coincidere la lancetta con il trattino della divisione del quadrante.

Forza di misura pressoché costante per tutto il campo di misura.

Dimensioni secondo DIN EN ISO 463, ed. giugno 2006.

#### Accessori speciali:

Tastatore speciale n. art. 434900; 434910; 434915.

### Descrizione tecnica

|             |        |
|-------------|--------|
| Risoluzione | 0,2 mm |
|-------------|--------|

|   |                 |
|---|-----------------|
| Forza di misura                             | 1,5 - 2 N       |
| Ø Alloggiamento                             | 58 mm           |
| Risoluzione                                 | 0,001 mm        |
| Taratura                                    | C2              |
| Intervallo di misurazione                   | 1 mm            |
| Norma                                       | Norma interna   |
| Scostamento di misura MPE (campo di misura) | 5 µm            |
| Metrologia                                  | analogico       |
| Imballaggio                                 | Custodia rigida |
| Tipo di prodotto                            | Comparatore     |

## Servizi

|  |             |
|--|-------------|
| Rapporto di taratura Comparatori analogici 0,001 Range di misura max. 5 mm                         | 023020 5    |
| Certificato DAkkS Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 12,5 mm | 023010 12,5 |

## Accessori

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Tastatore in acciaio Modello 29/20   | 434900 29/20 |
| Tastatore in acciaio Modello 14/40   | 434900 14/40 |
| Tastatore in acciaio Modello 11/20   | 434900 11/20 |
| Tastatore in acciaio Modello 18/4    | 434900 18/4  |
| Tastatore in acciaio Modello 11/25   | 434900 11/25 |
| Tastatore in acciaio Modello 18/2    | 434900 18/2  |
| Prolunga per sonde Lunghezza L 15 mm | 434920 15    |
| Tastatore in metallo duro Modello 16 | 434910 16    |
| Tastatore in acciaio Modello 20      | 434900 20    |
| Tastatore in metallo duro Modello 17 | 434910 17    |
| Tastatore in acciaio Modello 11      | 434900 11    |

|   |              |
|---|--------------|
| Tastatore in metallo duro Modello 18/3                                      | 434910 18/3  |
| Tastatore in acciaio Modello 14   | 434900 14    |
| Tastatore in acciaio Modello 14/20  | 434900 14/20 |
| Prolunga per sonde Lunghezza L 60 mm  | 434920 60    |
| Prolunga per sonde Lunghezza L 10 mm  | 434920 10    |
| Tastatore Schwenk   | 434912       |
| Tastatore in acciaio Modello 11/15  | 434900 11/15 |
| Prolunga per sonde Lunghezza L 50 mm  | 434920 50    |
| Tastatore in metallo duro Modello 18/4                                      | 434910 18/4  |
| Prolunga per sonde Lunghezza L 40 mm  | 434920 40    |
| Tastatore in acciaio Modello 18/1   | 434900 18/1  |
| Supporto piegato per comparatori <sup>45°</sup> Lunghezza dello stelo 25 mm | 434917 25    |
| Tastatore in acciaio Modello 12   | 434900 12    |
| Tastatore in acciaio Modello 18/6   | 434900 18/6  |
| Tastatore in acciaio Modello 10   | 434900 10    |
| Tastatore in metallo duro Modello 18/2                                      | 434910 18/2  |
| Prolunga per sonde Lunghezza L 80 mm  | 434920 80    |
| Supporto piegato per comparatori <sup>45°</sup> Lunghezza dello stelo 50 mm | 434917 50    |
| Tastatore in metallo duro Modello 11  | 434910 11    |
| Tastatore in acciaio Modello 17   | 434900 17    |
| Tastatore in metallo duro Modello 2   | 434910 2     |
| Tastatore in acciaio Modello 11/30  | 434900 11/30 |
| Tastatore in metallo duro Modello 14  | 434910 14    |
| Tastatore in acciaio Modello 2  | 434900 2     |
| Tastatore in acciaio Modello 11/35  | 434900 11/35 |
| Tastatore in acciaio Modello 30/10  | 434900 30/10 |
| Tastatore in acciaio Modello 29/10  | 434900 29/10 |
| Tastatore in metallo duro Modello 18/1                                      | 434910 18/1  |

|   |              |
|---|--------------|
| Tastatore in metallo duro Modello 10                            | 434910 10    |
| Supporto piegato per comparatori60° Lunghezza dello stelo 25 mm | 434918 25    |
| Prolunga per sonde Lunghezza L 20 mm                            | 434920 20    |
| Tastatore in acciaio Modello 13                                 | 434900 13    |
| Tastatore in acciaio Modello 18/5                               | 434900 18/5  |
| Tastatore in acciaio Modello 14/30                              | 434900 14/30 |
| Tastatore in acciaio Modello 14/15                              | 434900 14/15 |
| Tastatore in acciaio Modello 28                                 | 434900 28    |
| Tastatore in metallo duro Modello 18/5                          | 434910 18/5  |
| Tastatore in acciaio Modello 24                                 | 434900 24    |
| Supporto piegato per comparatori60° Lunghezza dello stelo 50 mm | 434918 50    |
| Tastatore in acciaio Modello 15                                 | 434900 15    |
| Tastatore in acciaio Modello 16                                 | 434900 16    |
| Tastatore in metallo duro Modello 18/6                          | 434910 18/6  |
| Tastatore in acciaio Modello 18/3                               | 434900 18/3  |
| Prolunga per sonde Lunghezza L 70 mm                            | 434920 70    |
| Tastatore in acciaio Modello 39                                 | 434900 39    |
| Prolunga per sonde Lunghezza L 30 mm                            | 434920 30    |
| Tastatore in rubino Modello 2                                   | 434915 2     |
| Prolunga per sonde Lunghezza L 90 mm                            | 434920 90    |
| Prolunga per sonde Lunghezza L 100 mm                           | 434920 100   |
| Vetro per comparatore Modello 58                                | 432260 58    |