

**BENNING****Cavi con puntali, Ø Puntali di misura: 2mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	473308 2
GTIN	4014651441460
Classe articolo	47A

**Descrizione****Esecuzione:**

CAT III 1000 V / CAT IV 600 V (con cappucci di protezione), CAT II 1000 V (senza cappucci di protezione).

Cavi con puntali, 2 parti, rosso / nero, Ø Cavo = 4 mm.

Lunghezza della punta tastatrice 18 mm.

**Norma:**

**IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).**

**Per:**

Multimetro n. art. 473300; 473305 e n. art. 473320 Dim. 960 e strumenti di misura per resistenza di isolamento n. art. 473420.

**Descrizione tecnica**

Ø Puntali di misura	2 mm
Categoria di sovratensione	CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (con cappucci di protezione), CAT II 1000 V (senza cappucci di protezione)
Ø Puntale	4 mm

Lunghezza cavo	1,4 m
Tipo di prodotto	Cavo con puntali