



## Rilevatore di tensione senza contatto



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	473010
GTIN	4045197554239
Classe articolo	42I

### Descrizione

**Esecuzione:**

Corpo compatto bicomponente in plastica con lampada tascabile a LED integrata. Punta con indicatore ottico di tensione, cambio colore (da verde a rosso) e segnale acustico. Facile da trasportare, adatto a qualsiasi tasca.

**Funzione:**

IP40: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con  $\varnothing > 1$  mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili. Nessuna protezione dall'acqua.

**Uso:**

Per individuare senza contatto conduttori sotto tensione, ad esempio nei cavi, nelle prese, nelle scatole di collegamento, ecc.

**Norma:**

**IEC/EN 61010-1.**

**Fornitura:**

Incluse 2 batterie n. art. 081551 Dim. LR3.

### Descrizione tecnica

Campo visualizzazione AC	50 - 1000 V
Grado di protezione IP	IP 40
Categoria di sovratensione	CAT IV / 1000 V
Numero di batterie contenute	2
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081561 LR3
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto	Cercafase bipolari

---

## Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali  
LR3

081561 LR3