



## Alesmetro di alta precisione per interni in acciaio senza comparatore SU, Intervallo di misurazione: 160-290mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	435040 160-290
GTIN	2050001047984
Classe articolo	46F

### Descrizione

#### Esecuzione:

Alesmetro a due punti di contatto con elementi di centraggio elastici. Trasmissione scorrevole e precisa della corsa di misura mediante il segmento circolare. Per passare a  $\varnothing$  diversi utilizzare le punte tastatrici intercambiabili. Punta di contatto riportata in metallo duro. Impugnatura stabilizzata contro il calore delle mani e la temperatura ambientale.

Punte di contatto fisse **in acciaio**.

#### Uso:

Per la misurazione di precisione del  $\varnothing$ , della rotondità e della cilindricità dei fori e dei profili interni.

#### Fornitura:

Alesmetro ad alta precisione (senza comparatore).

#### Accessori speciali:

Prolunghe per grandi profondità di misurazione n. art. 435142, comparatore ad alta sensibilità n. art. 434674, comparatore induttivo ad alta sensibilità n. art. 434670, comparatore con graduazione antioraria n. art. 434807 Dim. 10, comparatore digitale n. art. 434322, anelli di azzerramento n. art. 484030.

#### Nota:

Se si utilizzano comparatori ad alta precisione, è necessaria una prolunga n. art. 434920 Dim. 10 o una punta tastatrice n. art. 434900 Dim. 16. Esecuzioni con intervallo di misurazione di 800 mm su richiesta.

## Descrizione tecnica

Ripetibilità senza comparatore	0,5 µm
Numero di punte di contatto	7
Numero di anelli di azzeramento	4
Profondità di misura	230 mm
Intervallo di misurazione	160 - 290 mm
Larghezza disco di centraggio	120 mm
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	C4
Tipo di prodotto	Alesametro ad alta precisione per interni a 2 punti

## Servizi

Rapporto di taraturaAlesametro (Forma B + C) Campo di misura max. 800 mm	023210 800
--	------------

## Accessori

Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 175 mm	484030 175
Prolunga profondità di misura Lunghezza 1500 mm	435142 1500
Prolunga profondità di misura Lunghezza 1000 mm	435142 1000
Prolunga profondità di misura Lunghezza 750 mm	435142 750
Adattatore per alesametri a 2 punti di contatto1 pezzo Modello 90-300	439914 90-300
Comparatore digitaleLettura 0,0005 mm Intervallo di misurazione 12,5 mm	434322 12,5
Prolunga profondità di misura Lunghezza 500 mm	435142 500
Prolunga profondità di misura Lunghezza 2000 mm	435142 2000
Prolunga per sonde Lunghezza L 10 mm	434920 10
	434674 50/1

Comparatore ad alta sensibilità  $\pm$  Campo di misura /  
Risoluzione 50/1  $\mu\text{m}$

Comparatore con scala antioraria Intervallo di misurazione  
10 mm

434807 10

Comparatore ad alta sensibilità  $\pm$  Campo di misura /  
Risoluzione 250/10  $\mu\text{m}$

434674 250/10

Prolunga profondità di misura Lunghezza 250 mm

435142 250

Comparatore ad alta sensibilità  $\pm$  Campo di misura /  
Risoluzione 25/0,5  $\mu\text{m}$

434674 25/0,5

Anello di azzeramento DIN 2250 C  $\varnothing$  Misura nominale 200  
mm

484030 200

Tastatore in acciaio Modello 16

434900 16

Comparatori di precisione induttivi Extramess Modello  
2001

434670 2001

Comparatore ad alta sensibilità  $\pm$  Campo di misura /  
Risoluzione 130/5  $\mu\text{m}$

434674 130/5