

**Stativo per OSIMESS, Denominazione originale prodotto: OSM5****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	435020 OSM5
GTIN	2050001047755
Classe articolo	46D

**Descrizione****Esecuzione:**

Stativi a colonna per alesametri ad alta precisione OSIMESS. Mediante una leva manuale con trasmissione a cremagliera la testina tastatrice viene introdotta nel foro.

**Vantaggi:**

Misurazioni precise, riproducibili e rapide. Sia il pezzo che lo strumento di misura non rischiano di essere danneggiati.

**Uso:**

Per il controllo rapido di pezzi prodotti in serie.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza	225 mm
Corsa utile massima	60 mm
Larghezza	120 mm
Denominazione originale prodotto	OSM5
Altezza	315 mm

Ø Pezzo massimo	200 mm
Tipo di prodotto	Piano di riscontro