

BENNING**Cavi con puntali, Ø Puntali di misura: 4mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	473308 4
GTIN	4014651441453
Classe articolo	47A

Descrizione**Esecuzione:**

CAT III 1000 V / CAT IV 600 V (con cappucci di protezione), CAT II 1000 V (senza cappucci di protezione).

Cavi con puntali, 2 parti, rosso / nero, Ø Cavo = 4 mm.

Lunghezza della punta tastatrice 18 mm.

Norma:

IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

Per:

Multimetro n. art. 473300; 473305 e n. art. 473320 Dim. 960 e strumenti di misura per resistenza di isolamento n. art. 473420.

Descrizione tecnica

Categoria di sovratensione	CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (con cappucci di protezione), CAT II 1000 V (senza cappucci di protezione)
Ø Puntali di misura	4 mm
Ø Puntale	4 mm

Lunghezza cavo	1,4 m
Tipo di prodotto	Cavo con puntali