

**Mitutoyo****Comparatore digitale assoluto IP66, Intervallo di misurazione: 12,5mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	434410 12,5
GTIN	4946368554204
Classe articolo	44A

**Descrizione****Esecuzione:**

Comparatore digitale pratico, versatile e robusto con visualizzazione integrata delle tolleranze (con o senza valore misurato). Grazie alla forma sottile è particolarmente indicato per l'inserimento in dispositivi con poco spazio per misurare. Il display può essere ruotato di 180° per leggere da entrambi i lati. **Cortocircuitando i pin 1 e 6 dei connettori Digimatic è possibile azzerare un comparatore o una serie di comparatori oppure selezionare un valore predefinito.** Lettura frontale.

**Funzione:**

IP66: protezione contro i getti d'acqua potenti e/o contro l'immersione temporanea, protezione contro la penetrazione di polvere (antipolvere) e protezione completa contro il contatto.

**Fornitura:**

Incl. 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357.

**Accessori speciali:**

cavo per la trasmissione dati n. art. 498428, tastatore speciale n. art. 434900; 434910; 434915.

Memorizzazione dei valori di misura: impostazione unica del punto zero

Grado di protezione IP: IP 66

Taratura: C1

Risoluzione commutabile: 0,01 / 0,001 mm

Limite d'errore: 0,004 mm

Forza di misura: 2,5 N

Ø codolo di serraggio h6: 8 mm

Profondità: 25 mm

Lunghezza: 142 mm

## Descrizione tecnica

Lunghezza	142 mm
Ø Codolo di serraggio h6	8 mm
Forza di misura	2,5 N
Intervallo di misurazione	12,5 mm
Taratura	C1
Larghezza	35 mm
Profondità	25 mm
Limite di errore	0,004 mm
Grado di protezione IP	IP 66
Risoluzione commutabile	0,01 / 0,001 mm
Numero di batterie contenute	1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 357
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	Norma interna
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Memorizzazione dei valori di misura	impostazione unica del punto zero
Metrologia	digitale
Tipo di prodotto	Comparatore

## Servizi

Rapporto di taratura Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 12,5 mm	013210 12,5
Marchatura Incisione a laser Modello	018940
	013250 12,5

Certificato DAkkS Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 12,5 mm	
Certificato DAkkS Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 12,5 mm	023010 12,5
Rapporto di taratura Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 12,5 mm	023000 12,5

## Accessori

Tastatore in acciaio Modello 18/5	434900 18/5
Prolunga per sonde Lunghezza L 80 mm	434920 80
Tastatore in metallo duro Modello 14	434910 14
Prolunga per sonde Lunghezza L 30 mm	434920 30
Tastatore in metallo duro Modello 18/5	434910 18/5
Prolunga per sonde Lunghezza L 50 mm	434920 50
Tastatore in acciaio Modello 11	434900 11
Tastatore in acciaio Modello 15	434900 15
Tastatore in acciaio Modello 18/2	434900 18/2
Cavo di collegamento Modello USB2	498428 USB2
Supporto piegato per comparatori 45° Lunghezza dello stelo 50 mm	434917 50
Tastatore in metallo duro Modello 10	434910 10
Tastatore in acciaio Modello 10	434900 10
Prolunga per sonde Lunghezza L 90 mm	434920 90
Tastatore in acciaio Modello 11/25	434900 11/25
Tastatore in acciaio Modello 16	434900 16
Supporto piegato per comparatori 60° Lunghezza dello stelo 25 mm	434918 25
Tastatore in acciaio Modello 13	434900 13
Cavo di collegamento Modello D1	498428 D1
Tastatore in acciaio Modello 28	434900 28
	434918 50

Supporto piegato per comparatori 60° Lunghezza dello stelo 50 mm

Tastatore in acciaio Modello 18/3	434900 18/3
Tastatore in metallo duro Modello 18/1	434910 18/1
Tastatore in acciaio Modello 11/20	434900 11/20
Tastatore in metallo duro Modello 18/3	434910 18/3
Tastatore in acciaio Modello 14	434900 14
Tastatore in rubino Modello 2	434915 2
Tastatore in acciaio Modello 11/30	434900 11/30
Tastatore in acciaio Modello 12	434900 12
Tastatore in acciaio Modello 30/10	434900 30/10
Tastatore in acciaio Modello 11/35	434900 11/35
Tastatore in metallo duro Modello 18/6	434910 18/6
Tastatore in acciaio Modello 29/10	434900 29/10
Tastatore in acciaio Modello 11/15	434900 11/15
Prolunga per sonde Lunghezza L 10 mm	434920 10
Tastatore in acciaio Modello 29/20	434900 29/20
Tastatore in acciaio Modello 18/6	434900 18/6
Tastatore in acciaio Modello 14/15	434900 14/15
Tastatore in acciaio Modello 18/1	434900 18/1
Prolunga per sonde Lunghezza L 40 mm	434920 40
Tastatore in acciaio Modello 14/20	434900 14/20
Tastatore in acciaio Modello 18/4	434900 18/4
Tastatore in metallo duro Modello 18/2	434910 18/2
Prolunga per sonde Lunghezza L 70 mm	434920 70
Tastatore in acciaio Modello 20	434900 20
Prolunga per sonde Lunghezza L 20 mm	434920 20
Tastatore Schwenk	434912
Prolunga per sonde Lunghezza L 15 mm	434920 15
Prolunga per sonde Lunghezza L 60 mm	434920 60

Tastatore in metallo duro Modello 11	434910 11
Tastatore in metallo duro Modello 17	434910 17
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria 357	081560 357
Tastatore in metallo duro Modello 18/4	434910 18/4
Tastatore in acciaio Modello 14/30	434900 14/30
Supporto piegato per comparatori 45° Lunghezza dello stelo 25 mm	434917 25
Tastatore in acciaio Modello 2	434900 2
Tastatore in acciaio Modello 17	434900 17
Tastatore in acciaio Modello 14/40	434900 14/40
Tastatore in metallo duro Modello 16	434910 16
Tastatore in acciaio Modello 24	434900 24
Cavo di collegamento Modello D2	498428 D2
Tastatore in acciaio Modello 39	434900 39
Prolunga per sonde Lunghezza L 100 mm	434920 100
Tastatore in metallo duro Modello 2	434910 2