

Mitutoyo**Comparatore digitale lettura 0,01 mm, Intervallo di misurazione: 25mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	434090 25
GTIN	4946368131276
Classe articolo	44A

Descrizione

Esecuzione:

Comparatore digitale con visualizzazione punto zero in qualsiasi posizione. Robusta cassa in metallo, asta tastatrice di elevata precisione. Durata batteria ca. 20000 h.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 497080, tastatore speciale e di ricambio n. art. 434900; 434910; 434915.

Descrizione tecnica

Larghezza	38 mm
Profondità	23 mm
Forza di misura	≤ 1,8 N
Ø Codolo di serraggio h6	8 mm
Taratura	C1

Lunghezza	208 mm
Intervallo di misurazione	25 mm
Limite di errore	0,02 mm
Lunghezza dello stelo	40 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 357
Numero di batterie contenute	1
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	Norma interna
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Memorizzazione dei valori di misura	impostazione unica del punto zero
Metrologia	digitale
Tipo di prodotto	Comparatore

Servizi

Certificato DAkkS Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 100 mm	023010 100
Rapporto di taratura Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 30 mm	023000 30

Accessori

Supporto piegato per comparatori 45° Lunghezza dello stelo 50 mm	434917 50
Tastatore in acciaio Modello 18/5	434900 18/5
Tastatore in acciaio Modello 29/20	434900 29/20
Tastatore in acciaio Modello 24	434900 24
Cavo di collegamento Modello D2	497080 D2
Tastatore in metallo duro Modello 18/1	434910 18/1
Tastatore in metallo duro Modello 10	434910 10
Tastatore Schwenk	434912

Tastatore in metallo duro Modello 18/6	434910 18/6
Prolunga per sonde Lunghezza L 90 mm	434920 90
Tastatore in acciaio Modello 13	434900 13
Tastatore in rubino Modello 2	434915 2
Prolunga per sonde Lunghezza L 50 mm	434920 50
Tastatore in acciaio Modello 11/25	434900 11/25
Supporto piegato per comparatori 60° Lunghezza dello stelo 50 mm	434918 50
Prolunga per sonde Lunghezza L 15 mm	434920 15
Cavo di collegamento Modello USB2	497080 USB2
Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello	498975
Tastatore in metallo duro Modello 2	434910 2
Tastatore in acciaio Modello 14	434900 14
Tastatore in acciaio Modello 12	434900 12
Tastatore in acciaio Modello 30/10	434900 30/10
Tastatore in acciaio Modello 14/30	434900 14/30
Cavo di collegamento con tasto DATA Modello D2	497100 D2
Tastatore in metallo duro Modello 18/2	434910 18/2
Tastatore in metallo duro Modello 18/3	434910 18/3
Tastatore in metallo duro Modello 11	434910 11
Trasmettitori Modello S1	498966 S1
Prolunga per sonde Lunghezza L 80 mm	434920 80
Cavo di collegamento Modello D1	497080 D1
Tastatore in acciaio Modello 18/3	434900 18/3
Tastatore in acciaio Modello 18/1	434900 18/1
Tastatore in acciaio Modello 11/35	434900 11/35
Cavo di collegamento con tasto DATA Modello USB2	497100 USB2
Tastatore in acciaio Modello 29/10	434900 29/10
Tastatore in acciaio Modello 39	434900 39
Tastatore in metallo duro Modello 18/5	434910 18/5

Prolunga per sonde Lunghezza L 20 mm	434920 20
Prolunga per sonde Lunghezza L 10 mm	434920 10
Tastatore in acciaio Modello 2	434900 2
Tastatore in acciaio Modello 11/20	434900 11/20
Tastatore in acciaio Modello 16	434900 16
Tastatore in metallo duro Modello 16	434910 16
Tastatore in metallo duro Modello 14	434910 14
Tastatore in acciaio Modello 18/4	434900 18/4
Tastatore in acciaio Modello 17	434900 17
Tastatore in acciaio Modello 11/15	434900 11/15
Cavo di collegamento con tasto DATA Modello D1	497100 D1
Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello	498965
Prolunga per sonde Lunghezza L 70 mm	434920 70
Tastatore in acciaio Modello 18/6	434900 18/6
Tastatore in metallo duro Modello 18/4	434910 18/4
Tastatore in acciaio Modello 14/15	434900 14/15
Tastatore in acciaio Modello 18/2	434900 18/2
Prolunga per sonde Lunghezza L 30 mm	434920 30
Tastatore in acciaio Modello 11	434900 11
Tastatore in acciaio Modello 14/20	434900 14/20
Tastatore in acciaio Modello 10	434900 10
Tastatore in acciaio Modello 11/30	434900 11/30
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria 357	081560 357
Supporto piegato per comparatori 60° Lunghezza dello stelo 25 mm	434918 25
Prolunga per sonde Lunghezza L 100 mm	434920 100
Prolunga per sonde Lunghezza L 40 mm	434920 40
Supporto piegato per comparatori 45° Lunghezza dello stelo 25 mm	434917 25
Tastatore in metallo duro Modello 17	434910 17

Prolunga per sonde Lunghezza L 60 mm	434920 60
Tastatore in acciaio Modello 20	434900 20
Tastatore in acciaio Modello 15	434900 15
Tastatore in acciaio Modello 14/40	434900 14/40
Tastatore in acciaio Modello 28	434900 28