

ALLURIS

Tachimetro manuale di precisione, Modello: CL**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	471300 CL
GTIN	4260244680239
Classe articolo	47F

Descrizione**Esecuzione:**

Tachimetro manuale di precisione con **robusto involucro in alluminio pressofuso**. Grande display digitale, per un facile utilizzo. Misura della velocità e della distanza in diverse unità di misura internazionali selezionabili. **Tachimetro laser** per misurazioni senza contatto fino a 4 m di distanza. Utilizzabile **anche per misure a contatto** grazie all'adattatore multi impulso (incluso).

Uso:

Misura del numero di giri: 0,1 – 99999 min⁻¹ (in modo meccanico fino a 25000 min⁻¹).

Velocità: 0,1 – 3810 m/min

Misurazione di lunghezze: 0,0 – 99999 m

Giri: 0 – 99999

Fornitura:

Inclusi 2 punte di misura, rotella da 6 pollici, inserto a imbuto, albero di prolunga, manuale di istruzioni, custodia, 2 batterie n. art. 081561 Dim. LR6. Con adattatore filettato e adesivo riflettente.

Accessori speciali:

Adesivi riflettenti n. art. 471315.

Descrizione tecnica

Intervallo (con rilevamento ottico)	150 – 1500 , max. 4000 mm
Impulsi per ogni giro (misura a contatto)	8 (con adattatore)
Tempo di misurazione	1 s

Volume rotella	6 pollici
Errore max.	0,006 ($\pm 0,5$ cifra) %
Numero di batterie contenute	2
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081561 LR6
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Metrologia	digitale
Taratura	I2
Tipo di prodotto	Tachimetro manuale

Servizi

Rapporto di taraturaContagiri / Stroboscopio Modello D	027900 D
Certificato DAkkSContagiri Modello D	027910 D

Accessori

Set di adesivi riflettenti35 pezzi	471315
------------------------------------	--------