

**BENNING****Multimetro, Denominazione originale prodotto: MM7-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	473300 MM7-1
GTIN	4014651440852
Classe articolo	47A

**Descrizione****Esecuzione:**

Corpo in plastica molto resistente con display LCD di grande formato, 3.1/2, 4 o 4.3/4 pollici.

**Uso:**

Strumenti di misura digitali per assistenza tecnica per elevata sicurezza e funzioni supplementari in numerosi campi di applicazione. Funzione AutoV per riconoscimento automatico della tensione AC/DC e bassa impedenza di ingresso(LoZ).

**Norma:**

**IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).**

**Fornitura:**

Incluse batterie, cavi con puntali, custodia rigida e istruzioni per l'uso. Telaio gommato antiurto. Sensore di temperatura per fili.

Taratura: I7

Taratura: I3

Visualizzazione massima: 6000

Precisione base: 0,08 %

Prova di continuità: sì

Controllo diodi: sì

Sensore Volt (senza contatto): sì

Metodo di misura: TRUE RMS (AC+DC)

## Descrizione tecnica

Corrente alternata AC	10 $\mu$ A – 10 A
Corrente continua DC	10 $\mu$ A – 10 A
Precisione base	0,08 %
Temperatura	-40 - 400 °C
Controllo diodi	sì
Denominazione originale prodotto	MM7-1
Categoria di sovratensione	CAT IV 600 V
Categoria di sovratensione	CAT III 1000 V
Funzione Salva	HOLD, MAX / MIN
Tensione continua DC	0,01 mV – 1000 V
Sensore Volt (senza contatto)	sì
Metodo di misura	TRUE RMS (AC+DC)
Visualizzazione massima	6000
Tensione alternata AC	0,01 mV – 1000 V
Resistenza	0,1 $\Omega$ – 40 M $\Omega$
Frequenza	0,01 Hz – 100 kHz
Capacità	1 nF – 10 mF
Prova di continuità	sì
Taratura	I7
Taratura	I3
Numero di batterie contenute	1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081561 6LR61
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Materiale corpo	plastica
Tipo di prodotto	Tester

## Servizi

017710 3

Rapporto di taratura Multimetri digitali Numero delle posizioni decimali 3	
Rapporto di taratura Sensore di temperatura con / senza display Modello A	016700 A
Marcatura Incisione a laser Modello	018940
Certificato DAkkS Multimetri digitali Numero delle posizioni decimali 3	016780 3
Certificato DAkkS Sensore di temperatura con / senza display Tipo A	016870 A
Rapporto di taratura Display della temperatura Numero ingressi 1	016820 1
Certificato DAkkS Display della temperatura Numero ingressi 1	016840 1
Certificato DAkkS Display della temperatura Numero ingressi 1	027510 1
Ritaratura DAkkS Multimetri digitali Numero delle posizioni decimali 3	027010 3
Rapporto di taratura Multimetri digitali Numero delle posizioni decimali 3	027000 3
Certificato DAkkS Sensore di temperatura con / senza display Tipo A	027540 A
Rapporto di taratura Sensore di temperatura con / senza display Modello A	027520 A
Ritaratura Display della temperatura Numero ingressi 1	027500 1

## Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali 6LR61	081556 6LR61
--	--------------