

BENNING
Cercafase bipolari DUSPOL®, Tipo di dispositivo: ANALOG

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	473105 ANALOG
GTIN	4014651502611
Classe articolo	47A

Descrizione
Esecuzione:

Cercafase bipolare con contrassegno VDE. Alloggiamento antiurto, antipolvere e impermeabile ai getti d'acqua con superfici di presa in gomma.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Adatto per lavori nel campo dell'artigianato, dell'elettrotecnica, dell'industria, della manutenzione e dell'assistenza (ricerca guasti). Per il controllo professionale della polarità e della tensione a più livelli, **con collegamento del carico (inserire interruttore salvavita F1 da 30 mA mediante pulsante)**. Omologato per il controllo della tensione su **impianti fino a 1000 V**. Adatto per impianti fotovoltaici/turbine eoliche e tecnologia per veicoli ibridi.

Norma:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015

Descrizione tecnica

Controllo della polarità	LED
Display	Bobina mobile (illuminata)

Campo visualizzazione DC	12 - 1000 V
Denominazione originale prodotto	ANALOG
Controllo della direzione del campo rotante	LCD
Vibro - Allarme	sì
Categoria di sovratensione	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Campo visualizzazione AC	12 - 1000 V
Controllo della fase	LCD
Grado di protezione IP	IP 65
Taratura	I1
Isolamento elettrico	VDE 1000 V
Tipo di prodotto	Cercafase bipolari

Servizi

Rapporto di taraturaCercafase bipolari Modello S	027120 S
Certificato DAkkSCercafase bipolari Modello S	027160 S