



## Comparatore digitale i-wi Lettura 0,0005 mm, Intervallo di misurazione: 50mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	434318 50
GTIN	4059192014551
Classe articolo	43A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Comparatore digitale con visualizzazione **molto grande** delle cifre (**11 mm**) e visualizzazione della tolleranza integrata (con o senza indicatore del valore di misura). Il sistema di misura REFERENCE memorizza e mantiene la posizione zero impostata, anche dopo una nuova accensione. La funzione Lock impedisce gli errori di misura causati dall'azionamento accidentale dei tasti di comando.

#### Funzione Absolut:

azzeramento possibile in tutte le posizioni, senza perdere il riferimento.

**Fattore regolabile** con visualizzazione sul display.

Le singole funzioni possono essere bloccate direttamente dal comparatore. Le impostazioni e i valori memorizzati (fattore, preset, tolleranze) non vanno persi neanche in caso di sostituzione della batteria.

#### Funzione:

IP42: protezione contro la caduta di gocce d'acqua con inclinazione massima di 15° rispetto alla normale posizione d'uso, nonché protezione contro la penetrazione di corpi estranei con  $\varnothing > 1$  mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

#### Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR 2450.

**Accessori speciali:**

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498940.

Ricevitore radio i-wi n. art. 498912 STICK.

**Descrizione tecnica**

Intervallo di misurazione	50 mm
Forza di misura	1,25-2,70 N
Ø Alloggiamento	58 mm
Taratura	C1
Ø Codolo di serraggio h6	8 mm
Spessore della cassa	35 mm
Risoluzione	0,00002 pollici
Risoluzione	0,0005 mm
Grado di protezione IP	IP 42
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2450
Numero di batterie contenute	1
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Applicazione radio	Software del produttore
Scostamento di misura E MPE (campo di misura)	0,007 mm
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm/pollici
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Sistema radio i-wi MAHR
Memorizzazione dei valori di misura	Sistema Reference Lock MAHR
Metrologia	digitale
Tipo di prodotto	Comparatore

**Servizi**

Rapporto di taratura Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 50 mm	023000 50
Certificato DAkkS Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 100 mm	023010 100

## Accessori

Ricevitore radio per i-wi Mahr Modello STICK	498914 STICK
Ricevitore radio per i-wi Mahr Modello STICK	498912 STICK
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2450	081560 CR2450
Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello	498975