

Mitutoyo

Comparatore digitale assoluto Lettura 0,001 mm, Intervallo di misurazione: 12,5mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	434460 12,5
GTIN	4946368586472
Classe articolo	44A

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di misura di precisione con riga ottica: la velocità di spostamento non influisce sul valore misurato che viene mantenuto anche dopo lo spegnimento. Ridotto consumo di corrente.

Visualizzazione grafica del confronto di tolleranze. **Possibilità di inserire un fattore per il valore misurato.**

Testo didascalie:

Display ruotabile di 330°

Fornitura:

Incl. 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 497080, tastatore speciale n. art. 434900; 434910; 434915.

Descrizione tecnica

Ø Alloggiamento	61 mm
Spessore della cassa	39 mm
Ø Codolo di serraggio h6	8 mm

Scheda tecnica

Campo di misura	12,5 mm
Forza di misura	1,2 N
Taratura	C1
Limite di errore	0,003 mm
Risoluzione commutabile	0,01 / 0,001 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 357
Numero di batterie contenute	1
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	Norma interna
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Memorizzazione dei valori di misura	impostazione unica del punto zero
Metrologia	digitale
Tipo di prodotto	Comparatore

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/434460-12,5>