

## ALLURIS

**Tachimetro manuale di precisione, Modello: C****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	471300 C
GTIN	4260244680222
Classe articolo	47F

**Descrizione****Esecuzione:**

Tachimetro manuale di precisione con **robusto involucro in alluminio pressofuso**. Grande display digitale, per un facile utilizzo. Misura della velocità e della distanza in diverse unità di misura internazionali selezionabili. **Tachimetro a contatto** di grande precisione (60 impulsi/g). Indicato in particolare per la misura di numeri di giri bassi.

**Uso:**

**Misura del numero di giri:** 0,1 – 99999 min<sup>-1</sup> (in modo meccanico fino a 25000 min<sup>-1</sup>).

**Velocità:** 0,1 – 3810 m/min

**Misurazione di lunghezze:** 0,0 – 99999 m

**Giri:** 0 – 99999

**Fornitura:**

Inclusi 2 punte di misura, rotella da 6 pollici, inserto a imbuto, albero di prolunga, manuale di istruzioni, custodia, 2 batterie n. art. 081561 Dim. LR6.

**Accessori speciali:**

Adesivi riflettenti n. art. 471315.

**Descrizione tecnica**

Impulsi per ogni giro (misura a contatto)	60
Tempo di misurazione	1 s
Volume rotella	6 pollici

Errore max.	0,006 ( $\pm 0,5$ cifra) %
Numero di batterie contenute	2
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081561 LR6
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Metrologia	digitale
Taratura	I2
Tipo di prodotto	Tachimetro manuale

### Servizi

Rapporto di taratura Contagiri / Stroboscopio Modello D	027900 D
---	----------

### Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR6	081561 LR6
Set di adesivi riflettenti 35 pezzi	471315