



Comparatori di precisione IP 53, antiurto, Intervallo di misurazione / Ø Cassa: 1/58mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	433600 1/58
GTIN	4031452100549
Classe articolo	46C

Descrizione

Esecuzione:

Robusta cassa in ottone, esecuzione cromata opaca; vetro del quadrante infrangibile.

Codolo di serraggio di Ø 8 mm h6, temprato e rettificato.

Esecuzione di alta precisione.

Gli elementi più importanti del meccanismo di misura sono **montati su cuscinetti in pietre dure**.

Lancetta centrale **per lettura 1/1000 mm**.

Quadrante con lunetta orientabile per far coincidere la lancetta con il trattino della divisione del quadrante.

Forza di misura pressoché costante per tutto il campo di misura.

Comparatore ad alta sensibilità con protezione antiurto e contro gli spruzzi d'acqua.

Funzione:

IP53: protezione contro l'acqua nebulizzata con un'inclinazione massima di 60° rispetto alla normale posizione d'uso, protezione contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere) e protezione completa contro il contatto.

Accessori speciali:

Tastatore speciale n. art. 434900; 434910; 434915.

Descrizione tecnica

Taratura	C2
Intervallo di misurazione	1 mm
Risoluzione	0,001 mm
Ø Alloggiamento	58 mm
Risoluzione	0,2 mm
Forza di misura	1,3 - 1,8 N
Norma	Norma interna
Grado di protezione IP	IP 53
Scostamento di misura MPE (campo di misura)	5 µm
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Comparatore

Servizi

Certificato DAkkS Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 12,5 mm	023010 12,5
Rapporto di taratura Comparatori analogici 0,001 Range di misura max. 5 mm	023020 5

Accessori

Prolunga per sonde Lunghezza L 90 mm	434920 90
Tastatore in acciaio Modello 11/15	434900 11/15
Prolunga per sonde Lunghezza L 40 mm	434920 40
Tastatore in metallo duro Modello 11	434910 11
Tastatore in acciaio Modello 14/15	434900 14/15
Tastatore in acciaio Modello 29/10	434900 29/10
Tastatore in metallo duro Modello 18/1	434910 18/1
Tastatore in metallo duro Modello 18/5	434910 18/5

Tastatore in acciaio Modello 18/6	434900 18/6
Supporto piegato per comparatori 60° Lunghezza dello stelo 50 mm	434918 50
Tastatore in metallo duro Modello 10	434910 10
Tastatore in acciaio Modello 16	434900 16
Tastatore in acciaio Modello 12	434900 12
Tastatore in acciaio Modello 18/5	434900 18/5
Tastatore in acciaio Modello 15	434900 15
Supporto piegato per comparatori 60° Lunghezza dello stelo 25 mm	434918 25
Tastatore in acciaio Modello 28	434900 28
Tastatore in acciaio Modello 14	434900 14
Tastatore in acciaio Modello 30/10	434900 30/10
Tastatore in metallo duro Modello 14	434910 14
Prolunga per sonde Lunghezza L 20 mm	434920 20
Prolunga per sonde Lunghezza L 10 mm	434920 10
Prolunga per sonde Lunghezza L 100 mm	434920 100
Tastatore in rubino Modello 2	434915 2
Tastatore in acciaio Modello 11/20	434900 11/20
Tastatore in acciaio Modello 14/20	434900 14/20
Supporto piegato per comparatori 45° Lunghezza dello stelo 50 mm	434917 50
Prolunga per sonde Lunghezza L 80 mm	434920 80
Tastatore in acciaio Modello 18/3	434900 18/3
Tastatore in acciaio Modello 13	434900 13
Tastatore in acciaio Modello 14/40	434900 14/40
Tastatore in acciaio Modello 11	434900 11
Tastatore in acciaio Modello 2	434900 2
Tastatore in metallo duro Modello 18/3	434910 18/3
Tastatore in acciaio Modello 11/30	434900 11/30

Supporto piegato per comparatori 45° Lunghezza dello stelo 25 mm	434917 25
Prolunga per sonde Lunghezza L 60 mm	434920 60
Tastatore in metallo duro Modello 2	434910 2
Tastatore in acciaio Modello 14/30	434900 14/30
Tastatore in acciaio Modello 18/2	434900 18/2
Tastatore Schwenk	434912
Tastatore in acciaio Modello 18/1	434900 18/1
Tastatore in metallo duro Modello 16	434910 16
Vetro per comparatore con protezione contro gli spruzzi d'acqua Modello 40	432030 40
Tastatore in acciaio Modello 17	434900 17
Tastatore in acciaio Modello 11/35	434900 11/35
Tastatore in acciaio Modello 10	434900 10
Tastatore in metallo duro Modello 18/2	434910 18/2
Tastatore in acciaio Modello 11/25	434900 11/25
Prolunga per sonde Lunghezza L 30 mm	434920 30
Tastatore in acciaio Modello 24	434900 24
Tastatore in acciaio Modello 20	434900 20
Prolunga per sonde Lunghezza L 15 mm	434920 15
Tastatore in acciaio Modello 39	434900 39
Tastatore in metallo duro Modello 18/4	434910 18/4
Tastatore in metallo duro Modello 17	434910 17
Prolunga per sonde Lunghezza L 50 mm	434920 50
Prolunga per sonde Lunghezza L 70 mm	434920 70
Tastatore in metallo duro Modello 18/6	434910 18/6
Tastatore in acciaio Modello 29/20	434900 29/20
Tastatore in acciaio Modello 18/4	434900 18/4