



TESA

Comparatore digitale lettura 0,001 mm, Intervallo di misurazione: 12,5mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	434261 12,5
GTIN	7630041111187
Classe articolo	45A

Descrizione

Esecuzione:

Comparatore digitale con display combinato numerico e con visualizzazione scala (altezza cifre 10 mm), nonché tacche di tolleranza meccaniche.

Funzione:

Spegnimento automatico, emissione valori misurati, direzione di conteggio reversibile. Tastiera bloccabile.

Fornitura:

Incl. 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Tastatore speciale e di ricambio n. art. 434900; 434910; 434915. Cavo per la trasmissione dati n. art. 498950.

Descrizione tecnica

Forza di misura	$\leq 2 \text{ N}$
Taratura	C1
Ø Alloggiamento	57 mm

Scheda tecnica

Spessore della cassa	27 mm
Ø Codolo di serraggio h6	8 mm
Campo di misura	12,5 mm
Risoluzione	0,00005 pollici
Risoluzione	0,001 mm
Limite di errore	0,008 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Numero di batterie contenute	1
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	DIN 878
Risoluzione	mm / pollici
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Porta USB
Metrologia	digitale
Tipo di prodotto	Comparatore

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/434261-12,5>