

BENNING
Cercafase bipolari DUSPOL® , Tipo di dispositivo: EXPERT

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	473105 EXPERT
GTIN	4014651502628
Classe articolo	47A

Descrizione
Esecuzione:

Cercafase bipolare con contrassegno VDE. Alloggiamento antiurto, antipolvere e impermeabile ai getti d'acqua con superfici di presa in gomma.

A partire da 50 V l'indicatore della tensione funziona anche con batterie scariche o senza batterie.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Adatto per lavori nel campo dell'artigianato, dell'elettrotecnica, dell'industria, della manutenzione e dell'assistenza (ricerca guasti). Per il controllo professionale della polarità e della tensione a più livelli, **con collegamento del carico (inserimento interruttore salvavita F1 da 30 mA mediante tasto a pressione)**. Omologato per il controllo della tensione su **impianti fino a 1000 V**. Adatto per impianti fotovoltaici/turbine eoliche e tecnologia per veicoli ibridi.

Norma:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015

Descrizione tecnica

Categoria di sovratensione	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
----------------------------	------------------------------

Illuminazione per punti di misura	sì
Denominazione originale prodotto	EXPERT
Rivelatore di rotture di cavi senza contatto	sì
Controllo della fase	LED
Campo visualizzazione DC	12 - 1000 V
Campo visualizzazione AC	12 - 1000 V
Prova di continuità	acustico/LED
Display	LED
Controllo della direzione del campo rotante	5
Controllo della polarità	LED
Vibro - Allarme	sì
Grado di protezione IP	IP 65
Taratura	I1
Numero di batterie contenute	2
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081551 LR3
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Isolamento elettrico	VDE 1000 V
Tipo di prodotto	Cercafase bipolari

Servizi

Rapporto di taraturaCercafase bipolari Modello S	027120 S
Certificato DAkkSCercafase bipolari Modello S	027160 S

Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081561 LR3
--	------------