

Mitutoyo**Comparatore digitale assoluto Lettura 0,001 mm, Intervallo di misurazione: 25mm**

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 434460 25 |
| GTIN | 4946368586700 |
| Classe articolo | 44A |

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di misura di precisione con riga ottica: la velocità di spostamento non influisce sul valore misurato che viene mantenuto anche dopo lo spegnimento. Ridotto consumo di corrente.

Visualizzazione grafica del confronto di tolleranze. **Possibilità di inserire un fattore per il valore misurato.**

Testo didascalie:**Display ruotabile di 330°****Fornitura:**

Incl. 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 497080, tastatore speciale n. art. 434900; 434910; 434915.

Memorizzazione dei valori di misura: impostazione unica del punto zero

Taratura: C1

Risoluzione commutabile: 0,01 / 0,001 mm

Limite d'errore: 0,003 mm

Forza di misura: 1,8 N

Ø codolo di serraggio h6: 8 mm

Ø alloggiamento: 61 mm

Spessore della cassa: 39 mm

Descrizione tecnica

| | |
|--|-----------------------------------|
| Taratura | C1 |
| Ø Alloggiamento | 61 mm |
| Intervallo di misurazione | 25 mm |
| Spessore della cassa | 39 mm |
| Forza di misura | 1,8 N |
| Ø Codolo di serraggio h6 | 8 mm |
| Limite di errore | 0,003 mm |
| Risoluzione commutabile | 0,01 / 0,001 mm |
| n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 357 |
| Numero di batterie contenute | 1 |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria |
| Norma | Norma interna |
| Interfaccia | Interfaccia Digimatic |
| Interfaccia | Interfaccia Digimatic |
| Memorizzazione dei valori di misura | impostazione unica del punto zero |
| Metrologia | digitale |
| Tipo di prodotto | Comparatore |

Servizi

| | |
|---|------------|
| Rapporto di taratura Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 30 mm | 013210 30 |
| Marcatura Incisione a laser Modello | 018940 |
| Certificato DAkkS Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 100 mm | 013250 100 |
| Certificato DAkkS Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 100 mm | 023010 100 |
| Rapporto di taratura Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 30 mm | 023000 30 |

Accessori

| | |
|--|--------------|
| Tastatore in metallo duro Modello 18/4 | 434910 18/4 |
| Prolunga per sonde Lunghezza L 70 mm | 434920 70 |
| Tastatore in acciaio Modello 17 | 434900 17 |
| Tastatore in acciaio Modello 24 | 434900 24 |
| Tastatore in acciaio Modello 18/6 | 434900 18/6 |
| Supporto piegato per comparatori 60° Lunghezza dello stelo 25 mm | 434918 25 |
| Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello | 498975 |
| Tastatore Schwenk | 434912 |
| Cavo di collegamento Modello USB2 | 497080 USB2 |
| Prolunga per sonde Lunghezza L 20 mm | 434920 20 |
| Tastatore in acciaio Modello 14/30 | 434900 14/30 |
| Tastatore in acciaio Modello 18/4 | 434900 18/4 |
| Tastatore in acciaio Modello 14 | 434900 14 |
| Tastatore in acciaio Modello 11/15 | 434900 11/15 |
| Prolunga per sonde Lunghezza L 40 mm | 434920 40 |
| Batteria /batteria speciale Tipo di batteria 357 | 081560 357 |
| Tastatore in acciaio Modello 13 | 434900 13 |
| Tastatore in acciaio Modello 20 | 434900 20 |
| Supporto piegato per comparatori 60° Lunghezza dello stelo 50 mm | 434918 50 |
| Tastatore in metallo duro Modello 10 | 434910 10 |
| Tastatore in acciaio Modello 15 | 434900 15 |
| Prolunga per sonde Lunghezza L 60 mm | 434920 60 |
| Tastatore in acciaio Modello 16 | 434900 16 |
| Tastatore in acciaio Modello 11/35 | 434900 11/35 |
| Tastatore in acciaio Modello 29/20 | 434900 29/20 |
| Tastatore in acciaio Modello 11/30 | 434900 11/30 |

| | |
|--|--------------|
| Tastatore in metallo duro Modello 18/5 | 434910 18/5 |
| Tastatore in acciaio Modello 14/20 | 434900 14/20 |
| Prolunga per sonde Lunghezza L 50 mm | 434920 50 |
| Prolunga per sonde Lunghezza L 90 mm | 434920 90 |
| Tastatore in metallo duro Modello 16 | 434910 16 |
| Tastatore in acciaio Modello 12 | 434900 12 |
| Tastatore in acciaio Modello 30/10 | 434900 30/10 |
| Tastatore in acciaio Modello 39 | 434900 39 |
| Supporto piegato per comparatori 45° Lunghezza dello stelo 25 mm | 434917 25 |
| Tastatore in metallo duro Modello 18/1 | 434910 18/1 |
| Tastatore in rubino Modello 2 | 434915 2 |
| Prolunga per sonde Lunghezza L 80 mm | 434920 80 |
| Tastatore in acciaio Modello 10 | 434900 10 |
| Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello | 498965 |
| Tastatore in acciaio Modello 14/40 | 434900 14/40 |
| Tastatore in acciaio Modello 2 | 434900 2 |
| Tastatore in acciaio Modello 18/2 | 434900 18/2 |
| Tastatore in acciaio Modello 18/1 | 434900 18/1 |
| Cavo di collegamento con tasto DATA Modello D1 | 497100 D1 |
| Tastatore in acciaio Modello 11/25 | 434900 11/25 |
| Tastatore in acciaio Modello 28 | 434900 28 |
| Tastatore in acciaio Modello 29/10 | 434900 29/10 |
| Tastatore in acciaio Modello 11/20 | 434900 11/20 |
| Tastatore in metallo duro Modello 18/6 | 434910 18/6 |
| Cavo di collegamento Modello D2 | 497080 D2 |
| Trasmettitori Modello S1 | 498966 S1 |
| Tastatore in acciaio Modello 11 | 434900 11 |
| Tastatore in acciaio Modello 18/5 | 434900 18/5 |
| Tastatore in acciaio Modello 14/15 | 434900 14/15 |

| | |
|--|-------------|
| Tastatore in metallo duro Modello 18/2 | 434910 18/2 |
| Tastatore in metallo duro Modello 2 | 434910 2 |
| Cavo di collegamento con tasto DATA Modello USB2 | 497100 USB2 |
| Cavo di collegamento con tasto DATA Modello D2 | 497100 D2 |
| Tastatore in acciaio Modello 18/3 | 434900 18/3 |
| Cavo di collegamento Modello D1 | 497080 D1 |
| Prolunga per sonde Lunghezza L 15 mm | 434920 15 |
| Prolunga per sonde Lunghezza L 30 mm | 434920 30 |
| Tastatore in metallo duro Modello 18/3 | 434910 18/3 |
| Tastatore in metallo duro Modello 11 | 434910 11 |
| Supporto piegato per comparatori 45° Lunghezza dello stelo 50 mm | 434917 50 |
| Prolunga per sonde Lunghezza L 10 mm | 434920 10 |
| Tastatore in metallo duro Modello 14 | 434910 14 |
| Prolunga per sonde Lunghezza L 100 mm | 434920 100 |
| Tastatore in metallo duro Modello 17 | 434910 17 |