

**Comparatore digitale lettura 0,01 mm, Intervallo di misurazione: 25mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	434110 25
GTIN	7640125025668
Classe articolo	46A

Descrizione**Esecuzione:**

Robusta cassa in alluminio con ampio display, cifre di 11 mm. Modalità risparmio e riaccensione automatica, **sistema assoluto. Azzeramento in qualsiasi posizione** per semplificare la comparazione tra i valori misurati. Min/Max/Delta, tolleranza, fattore di conversione, Auto-Off.

Preimpostazione misura (Preset) di un qualsiasi valore. Possibilità di memorizzare due valori di riferimento. Pulsante personalizzabile per la funzione da scegliere. Inversione della direzione di conteggio.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498948, levetta di sollevamento n. art. 434212, tastatore speciale e di ricambio n. art. 434900; 434910.

Descrizione tecnica

Forza di misura	0,65 – 1,15 N
Ø Codolo di serraggio h6	8 mm
Taratura	C1

Intervallo di misurazione	25 mm
Ø Alloggiamento	59,5 mm
Spessore della cassa	32,9 mm
Risoluzione	0,0005 pollici
Risoluzione	0,01 mm
Limite di errore	0,01 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Numero di batterie contenute	1
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm / pollici
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Metrologia	digitale
Tipo di prodotto	Comparatore

Servizi

Certificato DAkkS Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 100 mm	023010 100
Rapporto di taratura Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 30 mm	023000 30

Accessori

Prolunga per sonde Lunghezza L 20 mm	434920 20
Prolunga per sonde Lunghezza L 40 mm	434920 40
Prolunga per sonde Lunghezza L 30 mm	434920 30
Tastatore in acciaio Modello 18/2	434900 18/2
Tastatore in acciaio Modello 11/35	434900 11/35
Prolunga per sonde Lunghezza L 100 mm	434920 100

Supporto piegato per comparatori45° Lunghezza dello stelo 50 mm	434917 50
Tastatore in metallo duro Modello 18/5	434910 18/5
Supporto piegato per comparatori45° Lunghezza dello stelo 25 mm	434917 25
Cavo di collegamento Modello USB2	498948 USB2
Supporto piegato per comparatori60° Lunghezza dello stelo 25 mm	434918 25
Tastatore in metallo duro Modello 11	434910 11
Tastatore in acciaio Modello 15	434900 15
Tastatore in metallo duro Modello 17	434910 17
Tastatore in acciaio Modello 11/30	434900 11/30
Tastatore in acciaio Modello 14/15	434900 14/15
Tastatore in metallo duro Modello 18/2	434910 18/2
Tastatore in rubino Modello 2	434915 2
Tastatore in acciaio Modello 18/6	434900 18/6
Tastatore in acciaio Modello 11/20	434900 11/20
Tastatore in metallo duro Modello 2	434910 2
Prolunga per sonde Lunghezza L 90 mm	434920 90
Tastatore in acciaio Modello 2	434900 2
Prolunga per sonde Lunghezza L 50 mm	434920 50
Tastatore in metallo duro Modello 10	434910 10
Tastatore in acciaio Modello 14/30	434900 14/30
Tastatore in acciaio Modello 24	434900 24
Tastatore in acciaio Modello 10	434900 10
Prolunga per sonde Lunghezza L 70 mm	434920 70
Supporto piegato per comparatori60° Lunghezza dello stelo 50 mm	434918 50
Tastatore in acciaio Modello 18/4	434900 18/4
Prolunga per sonde Lunghezza L 80 mm	434920 80
Tastatore in acciaio Modello 18/1	434900 18/1

Tastatore in acciaio Modello 14/40	434900 14/40
Tastatore in acciaio Modello 29/20	434900 29/20
Tastatore in acciaio Modello 11/25	434900 11/25
Tastatore in acciaio Modello 11/15	434900 11/15
Tastatore in acciaio Modello 14/20	434900 14/20
Tastatore in acciaio Modello 20	434900 20
Cavo di collegamento Modello R2	498948 R2
Tastatore in acciaio Modello 18/5	434900 18/5
Tastatore in acciaio Modello 16	434900 16
Tastatore Schwenk	434912
Tastatore in acciaio Modello 14	434900 14
Prolunga per sonde Lunghezza L 10 mm	434920 10
Tastatore in acciaio Modello 13	434900 13
Tastatore in acciaio Modello 28	434900 28
Prolunga per sonde Lunghezza L 60 mm	434920 60
Tastatore in metallo duro Modello 16	434910 16
Sollevatore per comparatore S_Dial WORK Intervallo di misurazione 25 mm	434212 25
Prolunga per sonde Lunghezza L 15 mm	434920 15
Tastatore in acciaio Modello 18/3	434900 18/3
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
Tastatore in metallo duro Modello 18/1	434910 18/1
Tastatore in acciaio Modello 12	434900 12
Tastatore in metallo duro Modello 18/4	434910 18/4
Tastatore in metallo duro Modello 18/6	434910 18/6
Tastatore in acciaio Modello 39	434900 39
Tastatore in acciaio Modello 30/10	434900 30/10
Tastatore in metallo duro Modello 18/3	434910 18/3
Tastatore in metallo duro Modello 14	434910 14
Tastatore in acciaio Modello 17	434900 17

Tastatore in acciaio Modello 29/10	434900 29/10
Tastatore in acciaio Modello 11	434900 11