

BENNING**Tester provacircuito DUTEST pro, Tipo di dispositivo: DUTESTPRO****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	473260 DUTESTPRO
GTIN	4014651501560
Classe articolo	47A

Descrizione**Esecuzione:**

Prova di continuità ad alta e bassa resistenza mediante LED a 3 livelli e potente cicalino di controllo. Indicatore della tensione esterna e della polarità, controllo della fase unipolare e senza contatto. Volume del cicalino (3 livelli/spento) ed intensità luminosa (4 livelli) regolabili. Con lampada tascabile a LED ad alte prestazioni.

Uso:

Controllo di cablaggi elettrici, impianti, apparecchi e componenti.

Norma:

IEC / DIN EN 61010-1, (DIN VDE 0411-1).

Fornitura:

Inclusi cavi con puntali da 4 mm, supporto magnetico e clip da cintura.

Accessori speciali:

Batterie n. art. 081561 Dim. LR6.

Descrizione tecnica

Prova di continuità	0 – 0,1 / 1 / 10 (LED); 0 – 0,1 (cicalino) kΩ
Visualizzazione polarità	LED +/-

Visualizzazione continuità	LED a 3 livelli
Indicatore tensione esterna AC/DC	6 – 400; segnale acustico di avviso pulsante V
Denominazione originale prodotto	DUTESTPRO
Controllo della fase unipolare	mediante cavo con puntale da oltre 4 mm / senza contatto tramite rivelatore
Numero di batterie contenute	3
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081561 LR6
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto	Tester provacircuito

Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR6	081561 LR6
--	------------