



Comparatore di piccole dimensioni Lettura 0,001 mm, Intervallo di misurazione: 12,5IP mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	434035 12,5IP
GTIN	7640125687644
Classe articolo	46A

Descrizione

Esecuzione:

Comparatore digitale estremamente compatto (\varnothing cassa 44 mm) con sistema di misura induttivo brevettato. Durata batteria > 3500 h. Numerose funzioni: ABS e modalità relativa, PRESET. Con guida a coda di rondine nella parte posteriore.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 2032.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati Opto RS232 con collegamento seriale a 9 poli e alimentazione di corrente esterna combinata n. art. 498951.

Norma: Norma de fábrica

Norm: Manufacturer's standard

Standardi: Tehdasnormi

Norme: Norme usine

Szabvány: Gyári szabvány

Norma: Norma interna

Grado di protezione IP: IP 65

Taratura: C1

Limite d'errore: 0,005 mm

Forza di misura: 0,5 – 0,9 N

Ø codolo di serraggio h6: 8 mm

Ø alloggiamento: 44 mm

Spessore della cassa: 19 mm

Descrizione tecnica

Spessore della cassa	19 mm
Taratura	C1
Forza di misura	0,5 – 0,9 N
Ø alloggiamento	44 mm
Intervallo di misurazione	12,5 mm
Ø codolo di serraggio h6	8 mm
Limite d'errore	0,005 mm
Grado di protezione IP	IP 65
N. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Numero di batterie contenute	1
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm / pollici
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Metrologia	digitale
Tipo di prodotto	Comparatore Mitutoyo 1911T-10

Servizi

Rapporto di taratura Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 12,5 mm	013210 12,5
Marcatura incisione a laser Modello	018940
Certificato DAkkS Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 12,5 mm	013250 12,5

Accessori

Batteria a pastiglia /batteria speciale Dimensioni internazionali CR2032	081560 CR2032
--	---------------

Cavo di collegamento Duplex Modello R2	498951 R2
Cavo di collegamento Duplex Modello USB2	498951 USB2
Tastatore in acciaio Modello 18/1	434900 18/1
Tastatore in acciaio Modello 29/10	434900 29/10
Prolunga per sonde Lunghezza L 80 mm	434920 80
Tastatore in metallo duro Modello 17	434910 17
Tastatore in metallo duro Modello 18/6	434910 18/6
Tastatore in acciaio Modello 29/20	434900 29/20
Supporto piegato per comparatori 60° Lunghezza dello stelo 50 mm	434918 50
Tastatore in acciaio Modello 11/15	434900 11/15
Tastatore in acciaio Modello 18/4	434900 18/4
Tastatore in metallo duro Modello 16	434910 16
Tastatore in acciaio Modello 17	434900 17
Tastatore Schwenk	434912
Supporto piegato per comparatori 45° Lunghezza dello stelo 25 mm	434917 25
Tastatore in rubino Modello 2	434915 2
Tastatore in metallo duro Modello 18/4	434910 18/4
Tastatore in acciaio Modello 13	434900 13
Tastatore in acciaio Modello 28	434900 28
Prolunga per sonde Lunghezza L 40 mm	434920 40
Tastatore in acciaio Modello 14/15	434900 14/15
Tastatore in acciaio Modello 16	434900 16
Prolunga per sonde Lunghezza L 50 mm	434920 50
Tastatore in metallo duro Modello 18/5	434910 18/5
Tastatore in acciaio Modello 15	434900 15
Supporto piegato per comparatori 45° Lunghezza dello stelo 50 mm	434917 50
Prolunga per sonde Lunghezza L 10 mm	434920 10

Supporto piegato per comparatori 60° Lunghezza dello stelo 25 mm	434918 25
Tastatore in acciaio Modello 14/40	434900 14/40
Prolunga per sonde Lunghezza L 15 mm	434920 15
Tastatore in acciaio Modello 10	434900 10
Tastatore in acciaio Modello 11/20	434900 11/20
Tastatore in acciaio Modello 11/25	434900 11/25
Prolunga per sonde Lunghezza L 30 mm	434920 30
Tastatore in acciaio Modello 11	434900 11
Prolunga per sonde Lunghezza L 70 mm	434920 70
Tastatore in acciaio Modello 12	434900 12
Tastatore in acciaio Modello 14	434900 14
Prolunga per sonde Lunghezza L 20 mm	434920 20
Tastatore in metallo duro Modello 18/3	434910 18/3
Tastatore in metallo duro Modello 14	434910 14
Tastatore in acciaio Modello 18/3	434900 18/3
Tastatore in metallo duro Modello 11	434910 11
Tastatore in acciaio Modello 18/5	434900 18/5
Prolunga per sonde Lunghezza L 60 mm	434920 60
Tastatore in acciaio Modello 39	434900 39
Prolunga per sonde Lunghezza L 100 mm	434920 100
Tastatore in acciaio Modello 2	434900 2
Tastatore in acciaio Modello 14/20	434900 14/20
Tastatore in metallo duro Modello 18/2	434910 18/2
Tastatore in acciaio Modello 14/30	434900 14/30
Tastatore in acciaio Modello 20	434900 20
Tastatore in acciaio Modello 18/6	434900 18/6
Tastatore in metallo duro Modello 18/1	434910 18/1
Tastatore in acciaio Modello 11/35	434900 11/35
Tastatore in acciaio Modello 11/30	434900 11/30

Tastatore in acciaio Modello 24	434900 24
Tastatore in acciaio Modello 30/10	434900 30/10
Tastatore in metallo duro Modello 10	434910 10
Tastatore in acciaio Modello 18/2	434900 18/2
Tastatore in metallo duro Modello 2	434910 2
Prolunga per sonde Lunghezza L 90 mm	434920 90