



Lubrorefrigerante concentrato ad alta resa Plus, Contenuto: 5l



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	084260 5
GTIN	2050000966781
Classe articolo	08J

Descrizione

Esecuzione:

Lubrorefrigerante **senza acido clorico e borico né formaldeide** per **applicazioni difficili**. Gli additivi per alta pressione impediscono al velo di grasso di distaccarsi dall'utensile; rimanendo integro in struttura molecolare anche in condizioni di massimo carico.

Lubrorefrigerante concentrato ad alta resa per **materiali di lavorazione difficile e molto resistenti**, leghe di alluminio di difficile lavorazione e metalli non ferrosi, senza ammine.

Vantaggi:

Migliora **le condizioni dell'utensile, le prestazioni di taglio e la qualità della finitura superficiale. Senza cloro** – senza esalazioni nocive, **ecologica**.

I concentrati sono **antiruggine**, non danneggiano la vernice e sono **fisiologicamente innocui**, oltre che estremamente **resistenti ai batteri**. Non irritano la cute.

Uso:

Impiego universale per **tutti i lavori di truciolatura** (tornitura, fresatura, foratura, filettatura, alesatura, brocciatura, **taglio**, rettifica). Assolutamente indispensabile per i materiali di difficile lavorazione. **Rapporto di miscela normale 1: 20**, per materiali altamente resistenti e acciaio legato. Rapporto di miscela 1 : 10 a 1 : 15.

Nota:

Oli Jokisch per guide di scorrimento o guide per bancali disponibili su richiesta. Questi si abbinano perfettamente agli altri prodotti Jokisch (nessun residuo coloso) e possono essere utilizzati anche come olio idraulico e per cambio.

Esecuzione: Tanica
Contenuto: 5 l

Descrizione tecnica

Esecuzione	Tanica
Colore	marrone chiaro
Viscosità cinematica	93 mm ² /s
Temperatura di immagazzinamento	5 - 40 °C
Contenuto	5 l
Tipo di prodotto	Lubrorefrigerante