

**Comparatore digitale lettura 0,01 mm, Intervallo di misurazione: 100mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	434110 100
GTIN	7640125025354
Classe articolo	46A

Descrizione**Esecuzione:**

Robusta cassa in alluminio con ampio display, cifre di 11 mm. Modalità risparmio e riaccensione automatica, **sistema assoluto. Azzeramento in qualsiasi posizione** per semplificare la comparazione tra i valori misurati. Min/Max/Delta, tolleranza, fattore di conversione, Auto-Off.

Preimpostazione misura (Preset) di un qualsiasi valore. Possibilità di memorizzare due valori di riferimento. Pulsante personalizzabile per la funzione da scegliere. Inversione della direzione di conteggio.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498948, levetta di sollevamento n. art. 434212, tastatore speciale e di ricambio n. art. 434900; 434910.

Descrizione tecnica

Ø Alloggiamento	59,5 mm
Ø Codolo di serraggio h6	8 mm
Taratura	C1

Intervallo di misurazione	100 mm
Forza di misura	1,8 – 3,0 N
Spessore della cassa	32,9 mm
Risoluzione	0,0005 pollici
Risoluzione	0,01 mm
Limite di errore	0,02 mm
Numero di batterie contenute	1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm / pollici
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Metrologia	digitale
Tipo di prodotto	Comparatore

Servizi

Certificato DAkkS Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 100 mm	023010 100
Rapporto di taratura Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 100 mm	023000 100

Accessori

Tastatore in metallo duro Modello 18/5	434910 18/5
Tastatore in metallo duro Modello 18/3	434910 18/3
Cavo di collegamento Modello USB2	498948 USB2
Prolunga per sonde Lunghezza L 20 mm	434920 20
Tastatore Schwenk	434912
Tastatore in acciaio Modello 18/3	434900 18/3

Prolunga per sonde Lunghezza L 70 mm	434920 70
Prolunga per sonde Lunghezza L 80 mm	434920 80
Tastatore in acciaio Modello 18/1	434900 18/1
Tastatore in metallo duro Modello 18/4	434910 18/4
Tastatore in metallo duro Modello 18/2	434910 18/2
Tastatore in acciaio Modello 29/20	434900 29/20
Tastatore in metallo duro Modello 17	434910 17
Tastatore in metallo duro Modello 18/1	434910 18/1
Cavo di collegamento Modello R2	498948 R2
Tastatore in acciaio Modello 12	434900 12
Prolunga per sonde Lunghezza L 90 mm	434920 90
Tastatore in acciaio Modello 11/30	434900 11/30
Tastatore in metallo duro Modello 2	434910 2
Tastatore in acciaio Modello 29/10	434900 29/10
Tastatore in acciaio Modello 11/25	434900 11/25
Prolunga per sonde Lunghezza L 40 mm	434920 40
Tastatore in acciaio Modello 20	434900 20
Tastatore in acciaio Modello 14/40	434900 14/40
Supporto piegato per comparatori 60° Lunghezza dello stelo 25 mm	434918 25
Tastatore in acciaio Modello 24	434900 24
Tastatore in acciaio Modello 11/35	434900 11/35
Tastatore in acciaio Modello 10	434900 10
Tastatore in acciaio Modello 13	434900 13
Tastatore in acciaio Modello 30/10	434900 30/10
Tastatore in metallo duro Modello 18/6	434910 18/6
Prolunga per sonde Lunghezza L 50 mm	434920 50
Tastatore in acciaio Modello 14/30	434900 14/30
Tastatore in acciaio Modello 15	434900 15
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032

Tastatore in acciaio Modello 39	434900 39
Tastatore in acciaio Modello 16	434900 16
Tastatore in acciaio Modello 11	434900 11
Tastatore in acciaio Modello 18/6	434900 18/6
Tastatore in acciaio Modello 11/15	434900 11/15
Tastatore in acciaio Modello 14	434900 14
Supporto piegato per comparatori 45° Lunghezza dello stelo 50 mm	434917 50
Supporto piegato per comparatori 60° Lunghezza dello stelo 50 mm	434918 50
Prolunga per sonde Lunghezza L 100 mm	434920 100
Tastatore in acciaio Modello 28	434900 28
Tastatore in acciaio Modello 18/5	434900 18/5
Tastatore in acciaio Modello 2	434900 2
Tastatore in acciaio Modello 14/20	434900 14/20
Tastatore in acciaio Modello 11/20	434900 11/20
Tastatore in acciaio Modello 18/4	434900 18/4
Prolunga per sonde Lunghezza L 60 mm	434920 60
Tastatore in metallo duro Modello 11	434910 11
Tastatore in metallo duro Modello 10	434910 10
Tastatore in metallo duro Modello 16	434910 16
Prolunga per sonde Lunghezza L 10 mm	434920 10
Tastatore in acciaio Modello 18/2	434900 18/2
Tastatore in metallo duro Modello 14	434910 14
Prolunga per sonde Lunghezza L 30 mm	434920 30
Tastatore in rubino Modello 2	434915 2
Supporto piegato per comparatori 45° Lunghezza dello stelo 25 mm	434917 25
Tastatore in acciaio Modello 17	434900 17
Prolunga per sonde Lunghezza L 15 mm	434920 15

Tastatore in acciaio Modello 14/15

434900 14/15