

Garant**Comparatore digitale lettura 0,001 mm, Intervallo di misurazione: 12,5mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	434010 12,5
GTIN	4045197503251
Classe articolo	41C

Descrizione

Esecuzione:

Comparatore digitale con display LCD nitido molto grande (12 mm). Subito pronto all'uso grazie al sistema Reference dopo l'accensione. Il sistema di misura REFERENCE memorizza e mantiene la posizione zero impostata, anche dopo una nuova accensione. La funzione Lock impedisce gli errori di misura causati dall'azionamento accidentale dei tasti di comando.

Funzione:

Azzeramento del display in qualsiasi posizione, inversione della direzione di conteggio, blocco tasti contro l'azionamento accidentale, AutoOff (selezionabile). Riaccensione tramite movimento o pressione di un tasto; il riferimento viene sempre mantenuto.

Preset (preimpostazione della misura). IP52: protezione contro la caduta di gocce d'acqua con inclinazione massima di 15° rispetto alla normale posizione d'uso, protezione contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere) e protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Comparatore con cappuccio di protezione in alluminio avvitato sull'estremità della punta di contatto e in alternativa cappuccio di sollevamento smontabile. 1 batteria n. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Tastatore speciale e di ricambio n. art. 434900; 434910; 434915, asta flessibile n. art. 434930, cavo per la trasmissione dati n. art. 498940.

Descrizione tecnica

Forza di misura	0,5 – 1 N
Ø Alloggiamento	60 mm
Ø Codolo di serraggio h6	8 mm
Intervallo di misurazione	12,5 mm
Taratura	C1
Spessore della cassa	28 mm
Risoluzione	0,00005 pollici
Risoluzione	0,001 mm
Grado di protezione IP	IP 52
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Numero di batterie contenute	1
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Scostamento di misura E MPE (campo di misura)	0,005 mm
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm/pollici
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Memorizzazione dei valori di misura	Sistema Reference Lock MAHR
Metrologia	digitale
Tipo di prodotto	Comparatore

Servizi

Certificato DAkkS Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 12,5 mm	023010 12,5
Rapporto di taratura Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 12,5 mm	023000 12,5

Accessori

Tastatore in acciaio Modello 28	434900 28
Cavo di collegamento simplex con tasto dati Modello R2	498940 R2
Tastatore in acciaio Modello 20	434900 20
Tastatore in metallo duro Modello 16	434910 16
Tastatore in acciaio Modello 18/4	434900 18/4
Supporto piegato per comparatori 60° Lunghezza dello stelo 25 mm	434918 25
Tastatore in acciaio Modello 18/2	434900 18/2
Tastatore in acciaio Modello 14	434900 14
Prolunga per sonde Lunghezza L 60 mm	434920 60
Prolunga per sonde Lunghezza L 15 mm	434920 15
Cavo di collegamento simplex con tasto dati Modello D2	498940 D2
Supporto piegato per comparatori 45° Lunghezza dello stelo 25 mm	434917 25
Tastatore in acciaio Modello 11	434900 11
Prolunga per sonde Lunghezza L 10 mm	434920 10
Tastatore in acciaio Modello 13	434900 13
Tastatore in acciaio Modello 29/10	434900 29/10
Tastatore in acciaio Modello 2	434900 2
Tastatore in rubino Modello 2	434915 2
Prolunga per sonde Lunghezza L 40 mm	434920 40
Trasmettitori Modello S4E	498966 S4E
Prolunga per sonde Lunghezza L 20 mm	434920 20
Tastatore in metallo duro Modello 18/5	434910 18/5
Tastatore in acciaio Modello 24	434900 24
Tastatore in acciaio Modello 18/1	434900 18/1
Prolunga per sonde Lunghezza L 100 mm	434920 100
Tastatore in acciaio Modello 18/6	434900 18/6
Tastatore in acciaio Modello 15	434900 15

Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello	498965
Comandi di sollevamento a filo Lunghezza 500 mm	434930 500
Prolunga per sonde Lunghezza L 30 mm	434920 30
Tastatore in metallo duro Modello 14	434910 14
Tastatore in acciaio Modello 12	434900 12
Tastatore in acciaio Modello 30/10	434900 30/10
Tastatore in acciaio Modello 11/35	434900 11/35
Tastatore in metallo duro Modello 2	434910 2
Tastatore in acciaio Modello 14/30	434900 14/30
Tastatore in acciaio Modello 11/20	434900 11/20
Tastatore in acciaio Modello 18/5	434900 18/5
Supporto piegato per comparatori45° Lunghezza dello stelo 50 mm	434917 50
Tastatore in metallo duro Modello 10	434910 10
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
Prolunga per sonde Lunghezza L 70 mm	434920 70
Tastatore in acciaio Modello 16	434900 16
Prolunga per sonde Lunghezza L 80 mm	434920 80
Tastatore in acciaio Modello 14/15	434900 14/15
Tastatore in acciaio Modello 17	434900 17
Tastatore in acciaio Modello 11/30	434900 11/30
Tastatore in acciaio Modello 18/3	434900 18/3
Tastatore in acciaio Modello 10	434900 10
Tastatore in metallo duro Modello 18/3	434910 18/3
Tastatore Schwenk	434912
Tastatore in acciaio Modello 39	434900 39
Tastatore in acciaio Modello 11/15	434900 11/15
Cavo di collegamento simplex con tasto dati Modello USB2	498940 USB2
Supporto piegato per comparatori60° Lunghezza dello stelo 50 mm	434918 50

Tastatore in acciaio Modello 14/20	434900 14/20
Tastatore in metallo duro Modello 18/1	434910 18/1
Tastatore in metallo duro Modello 18/6	434910 18/6
Prolunga per sonde Lunghezza L 50 mm	434920 50
Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello	498975
Tastatore in metallo duro Modello 18/4	434910 18/4
Tastatore in metallo duro Modello 17	434910 17
Tastatore in acciaio Modello 29/20	434900 29/20
Tastatore in metallo duro Modello 11	434910 11
Tastatore in acciaio Modello 14/40	434900 14/40
Tastatore in acciaio Modello 11/25	434900 11/25
Tastatore in metallo duro Modello 18/2	434910 18/2
Prolunga per sonde Lunghezza L 90 mm	434920 90
Comandi di sollevamento a filo Lunghezza 140 mm	434930 140