



Comparatore digitale lettura 0,001 mm, Intervallo di misurazione: 12,5mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	434280 12,5
GTIN	7630041111217
Classe articolo	45A

Descrizione

Esecuzione:

Comparatore digitale con display combinato numerico e con visualizzazione scala (altezza cifre 10 mm), nonché tacche di tolleranza meccaniche. Display / Tastiera ruotabile fino a 270°.

Funzione:

Modo di misura **ASS/REL**. Visualizzazione grafica dei valori limite immessi. Spegnimento automatico, funzione PRESET, emissione dati, direzione di conteggio reversibile. Tastiera bloccabile.

max., min., max.-min. (TIR), azzeramento (funzione di PRESET).

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498950, tastatore speciale e di ricambio n. art. 434900; 434910.

Descrizione tecnica

Taratura	C1
Forza di misura	< 2 N

Scheda tecnica

Ø Alloggiamento	57 mm
Campo di misura	12,5 mm
Spessore della cassa	27 mm
Ø Codolo di serraggio h6	8 mm
Risoluzione	0,00005 pollici
Risoluzione	0,001 mm
Limite di errore	0,004 mm
Numero di batterie contenute	1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm / pollici
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Metrologia	digitale
Tipo di prodotto	Comparatore

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/434280-12,5>