

**Comparatore digitale lettura 0,001 mm, Intervallo di misurazione: 25mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	434281 25
GTIN	7630041111224
Classe articolo	45A

**Descrizione****Esecuzione:**

Comparatore digitale con display combinato numerico e con visualizzazione scala (altezza cifre 10 mm), nonché tacche di tolleranza meccaniche. Display / Tastiera ruotabile fino a 270°.

**Funzione:**

Modo di misura **ASS/REL**. Visualizzazione grafica dei valori limite immessi. Spegnimento automatico, funzione PRESET, emissione dati, direzione di conteggio reversibile. Tastiera bloccabile.

max., min., max.-min. (TIR), azzeramento (funzione di PRESET).

**Fornitura:**

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

**Accessori speciali:**

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498950, tastatore speciale e di ricambio n. art. 434900; 434910.

Interfaccia: Interfaccia RS232C

Taratura: C1

Risoluzione: 0,001 mm

Risoluzione: 0,00005 pollici

Limite di errore: 0,005 mm

Forza di misura: < 2 N

Ø Codolo di serraggio h6: 8 mm

Ø Alloggiamento: 57 mm

## Descrizione tecnica

Taratura	C1
Spessore della cassa	33,4 mm
Intervallo di misurazione	25 mm
Forza di misura	< 2 N
Ø Alloggiamento	57 mm
Ø Codolo di serraggio h6	8 mm
Risoluzione	0,00005 pollici
Risoluzione	0,001 mm
Limite di errore	0,005 mm
Numero di batterie contenute	1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm/pollici
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Metrologia	digitale
Tipo di prodotto	Comparatore

## Servizi

Rapporto di taratura Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 30 mm	013210 30
Marcatura Incisione a laser Modello	018940
Certificato DAkkS Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 100 mm	013250 100
Rapporto di taratura Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 30 mm	023000 30

Certificato DAkkS Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 100 mm

023010 100

## Accessori

Cavo di collegamento Duplex Modello 2	498950 2
Tastatore in acciaio Modello 11	434900 11
Prolunga per sonde Lunghezza L 80 mm	434920 80
Tastatore in acciaio Modello 18/2	434900 18/2
Tastatore in metallo duro Modello 16	434910 16
Tastatore in metallo duro Modello 18/3	434910 18/3
Prolunga per sonde Lunghezza L 90 mm	434920 90
Tastatore in acciaio Modello 18/5	434900 18/5
Tastatore in metallo duro Modello 17	434910 17
Tastatore in acciaio Modello 12	434900 12
Tastatore in metallo duro Modello 18/1	434910 18/1
Tastatore in metallo duro Modello 2	434910 2
Tastatore in acciaio Modello 24	434900 24
Tastatore in metallo duro Modello 18/6	434910 18/6
Tastatore in acciaio Modello 18/3	434900 18/3
Tastatore in acciaio Modello 29/10	434900 29/10
Tastatore in acciaio Modello 18/1	434900 18/1
Prolunga per sonde Lunghezza L 70 mm	434920 70
Tastatore in metallo duro Modello 18/2	434910 18/2
Tastatore in metallo duro Modello 18/4	434910 18/4
Cavo di collegamento Duplex Modello USB2	498950 USB2
Tastatore in acciaio Modello 14/15	434900 14/15
Prolunga per sonde Lunghezza L 60 mm	434920 60
Tastatore in rubino Modello 2	434915 2
Tastatore in acciaio Modello 18/4	434900 18/4

Tastatore in acciaio Modello 14	434900 14
Tastatore in acciaio Modello 2	434900 2
Prolunga per sonde Lunghezza L 15 mm	434920 15
Tastatore in metallo duro Modello 10	434910 10
Prolunga per sonde Lunghezza L 10 mm	434920 10
Tastatore in acciaio Modello 16	434900 16
Tastatore in acciaio Modello 30/10	434900 30/10
Tastatore in acciaio Modello 11/30	434900 11/30
Supporto piegato per comparatori 45° Lunghezza dello stelo 50 mm	434917 50
Prolunga per sonde Lunghezza L 100 mm	434920 100
Tastatore in metallo duro Modello 11	434910 11
Tastatore in acciaio Modello 11/25	434900 11/25
Supporto piegato per comparatori 60° Lunghezza dello stelo 50 mm	434918 50
Tastatore in acciaio Modello 20	434900 20
Tastatore in acciaio Modello 14/20	434900 14/20
Tastatore in acciaio Modello 17	434900 17
Tastatore in acciaio Modello 15	434900 15
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
Tastatore Schwenk	434912
Prolunga per sonde Lunghezza L 30 mm	434920 30
Tastatore in metallo duro Modello 18/5	434910 18/5
Tastatore in acciaio Modello 28	434900 28
Tastatore in acciaio Modello 14/40	434900 14/40
Tastatore in acciaio Modello 11/15	434900 11/15
Tastatore in acciaio Modello 14/30	434900 14/30
Supporto piegato per comparatori 45° Lunghezza dello stelo 25 mm	434917 25
Tastatore in metallo duro Modello 14	434910 14

Tastatore in acciaio Modello 13	434900 13
Prolunga per sonde Lunghezza L 20 mm	434920 20
Tastatore in acciaio Modello 29/20	434900 29/20
Prolunga per sonde Lunghezza L 40 mm	434920 40
Tastatore in acciaio Modello 39	434900 39
Tastatore in acciaio Modello 10	434900 10
Tastatore in acciaio Modello 11/20	434900 11/20
Supporto piegato per comparatori 60° Lunghezza dello stelo 25 mm	434918 25
Tastatore in acciaio Modello 11/35	434900 11/35
Prolunga per sonde Lunghezza L 50 mm	434920 50
Tastatore in acciaio Modello 18/6	434900 18/6