

HOLEX**Set di parallele temprate (10 coppie) con staffa di serraggio, Modello: 125****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	366730 125
GTIN	2050001742476
Classe articolo	38F

Descrizione**Esecuzione:**

Grado di precisione: pianparallelismo della tolleranza altezza $\pm 0,01$ mm; **durezza:** 57 HRC.
Inserire le staffe di serraggio negli appoggi e agganciarle alla morsa.

Vantaggi:

Durante la lavorazione e all'apertura della morsa gli appoggi rimangono nella posizione impostata.

Per:

Tutte le morse GARANT, morsa Allmatic NC con larghezza costola (Dim. A) $39 \text{ mm} \pm 0,1 \text{ mm}$.

Fornitura:

Inclusi espositori di plastica, 10 coppie di listelli, 4 staffe di serraggio.

Accessori speciali:

Staffa di serraggio di ricambio n. art. 366731 nell'elenco ricambi.

Nota:

Verificare la dim. A sulla morsa!

Descrizione tecnica

Larghezza	3 mm
Lunghezza	125 mm
Altezza	35 mm

Altezza	30 mm
Altezza	20 mm
Altezza	37 mm
Altezza	33 mm
Altezza	25 mm
Altezza	36 mm
Altezza	28 mm
Altezza	15 mm
Altezza	10 mm
Per codice a colori	LC
Per codice a colori	Titan
Per codice a colori	Titan 2
Per codice a colori	TC
Per codice a colori	LC-GARANT
Per codice a colori	Duo
Per codice a colori	Duo Plus
Per codice a colori	LCV125G
Numero listelli	10 paio
Tipo di prodotto	Parallele temprate

Accessori

Set di staffe di serraggio(4 pezzi)

366731