

Garant**Set di parallele temprate (5 coppie) Magnetiche, Lunghezza: 125mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	366740 125
GTIN	4045197329233
Classe articolo	31Z

Descrizione**Esecuzione:****Precisione:** Tolleranza altezza $\pm 0,01$ mm; tolleranza larghezza $\pm 0,02$ mm.**Durezza:** 60 HRC.**Rettificate a coppie.****Riduzione del tempo di serraggio fino al 10 %.****Uso:**

Per il serraggio di pezzi in parallelo in lavori di precisione, in morse o dispositivi.

Nota:

Disponibile anche nelle lunghezze 50, 70, 100 e 150 mm.

Singole coppie di parallele su richiesta.**Descrizione tecnica**

Altezza	15 mm
Altezza	30 mm
Altezza	35 mm
Altezza	37 mm

Altezza	39 mm
Lunghezza	125 mm
Larghezza	2,5 mm
Numero listelli	5 paio
Tipo di prodotto	Parallele temprate

Accessori

Coppia in blister singoli per parallele temprate magnetiche per 366740 Dim. 125x2,5 Altezza 30 mm	366742 30
Coppia in blister singoli per parallele temprate magnetiche per 366740 Dim. 125x2,5 Altezza 39 mm	366742 39
Coppia in blister singoli per parallele temprate magnetiche per 366740 Dim. 125x2,5 Altezza 35 mm	366742 35
Coppia in blister singoli per parallele temprate magnetiche per 366740 Dim. 125x2,5 Altezza 15 mm	366742 15
Coppia in blister singoli per parallele temprate magnetiche per 366740 Dim. 125x2,5 Altezza 37 mm	366742 37